

PHILIPS

Filament-Lampe,
transparent, 60W ST64
E27

Ultraeffizient


2700 K

840 lm

50000 Stunden



8720169202689



Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Hochmoderne Philips LED-Lampen sind eine gute Lichtlösung für alltägliche Aktivitäten in Innenräumen. Sie bringen sofortige Energieeinsparungen ohne Abstriche an der Lichtqualität. Außerdem müssen die Lampen nicht mehr so häufig gewechselt werden.

Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Schont den Geldbeutel und die Umwelt
- Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre

Besonderheiten

Sanfte, angenehme LEDs



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht

blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Spart bis zu 90 % Energie

Die LED-Technologie spart bis zu 90 % Energie im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühlampe. Sie macht sich schnell bezahlt und spart Ihnen Jahr um Jahr bares Geld. Darüber hinaus trägt sie zum Schutz der Umwelt bei.

Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre

Mit einer Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden reduziert sich der Aufwand durch häufiges Austauschen Deiner Lampen. So kannst Du mehr als 50 Jahre lang eine perfekte Lichtlösung genießen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: E27
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

- Höhe: 14 cm
- Breite: 6.4 cm

Design und Materialausführung

- Material: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 50'000 Stunde(n)

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 840 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: UltraEfficient, EyeComfort

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 210 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169202689
- Artikelnr.: 872016920268900
- Produkttitel: LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: AC 220-240 V
- Wattleistung: 4 W
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): A

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 14 cm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer:
1442639

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169202689
- Nettogewicht: 0.04 kg
- Bruttogewicht: 0.07 kg
- Höhe: 17.7 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 7.5 cm



Ausstellungsdatum:
2025-01-06
Version: 0.405

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.