

PHILIPS

LEDtube HF T5

LED

1200 mm

3000K

G5



8720169309548



Robuste LED- Arbeitsbeleuchtung mit hoher Lichtqualität

Der Umstieg auf Philips LED-Röhren ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, alte Leuchtstofflampen durch moderne und effiziente LED Technologie zu ersetzen. Diese Philips LED-Röhre passt hervorragend dorthin, wo viel Licht gebraucht wird.

Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Spare sofort über 40 % Energie durch den Austausch Deiner vorhandenen Leuchtstoffröhren (seit 2023 gemäß EU-Verordnung verboten).

Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet

- Bei einer Nutzlebensdauer von bis zu 35.000 Stunden verringert sich der Aufwand, der durch häufiges Austauschen Deiner Lichtquellen entsteht. Eine perfekte Lichtlösung für stolze 35 Jahre.

Wähle einen einfachen Ersatz für Deine alten Leuchtstofflampen

- Für den Einsatz mit einer breiten Palette elektronischer Vorschaltgeräte entwickelt und in der Praxis getestet.

Besonderheiten

Sanfte, angenehme LEDs



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Spart über 40 % Energie im Vergleich zu Leuchtstofflampen
Lange Nutzlebensdauer von 35.000 Stunden
Mit elektronischem Vorschaltgerät kompatibel

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: T5
- Sockel: G5
- Kolbenausführung: Matt
- dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

- Höhe: 116.3 cm
- Breite: 1.9 cm

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 35'000 Stunde(n)

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 200 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Nomineller Lichtstrom: 2300 lm

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- Zeichen & Zertifikate: RoHS konform, KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
- LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 134 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169309548
- Artikelnr.: 872016930954800
- Produkttitel: LED T5 HF 1200mm 17.1W G5 WH HE 1CT/4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9
- Spannung: AC 70-120 V
- Wattleistung: 17.1 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 116.3 cm

Technische Daten

- Frequenz: 30K-100K Hz
- EPREL Registrierungsnummer: 1880104
- Kompatibilität mit Vorschaltgeräten: EVG

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169309548
- Nettogewicht: 0.16 kg
- Bruttogewicht: 0.17 kg
- Höhe: 120.6 cm
- Länge: 3.1 cm
- Breite: 2.4 cm
- Material-Nummer (12NC): 929003774401



Ausstellungsdatum:
2024-06-28
Version: 0.174

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.