

PHILIPS

Filament-Lampe,
transparent, 60 W A60
E27

Ultraeffizient

2700 K

840 lm

50000 Std.

Dimmfunktion



8720169310490



UltraEfficient- Leuchtmittel – unsere bisher energieeffizientestes LED-Leuchtmittel

UltraEfficient-LED-Leuchtmittel von Philips sorgen für eine schöne Lichtstimmung, bieten eine außergewöhnlich lange Lebensdauer von 50.000 Stunden und ermöglichen sofort deutliche Energieeinsparungen. Damit musst Du das Leuchtmittel seltener Austauschen und kannst Dich dank unserem bewährten EyeComfort-Design über ein augenschonendes Licht freuen.

Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Entwickelt, um länger zu halten und noch mehr Energie zu sparen

- Energie sparen bei jedem Einschalten
- Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre

Besonderheiten

Sanfte, angenehme LEDs



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht

blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Energie sparen bei jedem Einschalten

Unsere UltraEfficient LEDs sind mindestens 60 % energieeffizienter als herkömmliche Philips LEDs, wodurch Du jeden Tag Energie sparst

Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre

Häufiges Ersetzen der Glühlampen ist kein Thema mehr. Mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden halten unsere UltraEfficient LEDs 3,5-mal länger als herkömmliche Philips LEDs. Damit sind sie die perfekte Beleuchtungslösung – für mehr als 50 Jahre.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: E27
- Kolbenausführung: Klar
- dimmbar: Nur mit bestimmten Dimmern
- Kolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

- Höhe: 10.8 cm
- Breite: 6 cm

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 50'000 Stunde(n)

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 300 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 840 lm

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort, UltraEfficient

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 210 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169310490
- Artikelnr.: 872016931049000
- Produkttitel: LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE D SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9
- Spannung: AC 220-240 V
- Wattleistung: 4 W
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): A

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 10.8 cm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 1882027

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169310490
 - Nettogewicht: 0.04 kg
 - Bruttogewicht: 0.05 kg
- Höhe: 14.6 cm
 - Länge: 6.5 cm
 - Breite: 6.3 cm



Ausstellungsdatum:
2024-11-22
Version: 0.159

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.