

PHILIPS

ProjectLine étanche

Luminaire LED

120 cm

Lumière blanche naturelle
4000 K

5300 lm

Distribution de lumière large



8718696169445



Une qualité professionnelle pour votre projet

Lumières LED étanches, étanche (lumière résistante aux intempéries), LED solides pour un usage industriel, avec distribution de lumière large. L'éclairage étanche ProjectLine est robuste (IK06) et protégé de la pénétration de poussière et des projections d'eau dans toutes les directions (éclairage IP65). Peut être monté au mur (horizontal), au plafond et suspendu. Idéal pour l'éclairage général (travaux), les zones de stockage, le garage et les sous-sols avec son flux lumineux blanc chaud.

Une solution durable

- Économisez de l'énergie dès l'allumage

Optez pour un éclairage de haute qualité

- Vous pouvez avoir entièrement confiance dans les indications des emballages Philips.

Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

Points forts

Efficacité énergétique

Toutes les ampoules LED à économie d'énergie Philips vous permettent d'économiser de l'énergie dès que vous appuyez sur l'interrupteur. Elles utilisent moins de kilowatts tout au long de leur durée de vie et vous permettent donc de réduire vos factures. Les économies réalisées dépendent du type de l'ampoule et de la technologie qu'elle utilise.

Qualité fiable

Philips tient ses promesses en ce qui concerne les performances de ses ampoules LED. Vous pouvez avoir entièrement confiance dans les indications des emballages Philips concernant la luminosité, la durée de vie et l'équivalence de puissance par rapport aux ampoules à incandescence.

Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 15 000 heures.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur du boîtier: Blanc
- Matériaux du boîtier: Polycarbonate
- Finition du cache optique/de la lentille: Opale
- Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate
- Forme du cache optique/de la lentille: Courbe
- Type de cache optique/de lentille: Polycarbonate

Durée de vie

- Plage de température ambiante: -10 à +35 °C

Environnement

- Évaluation de la durabilité: -

Garantie

- Garantie: 1 ans

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Tolérance de flux lumineux: -10% / +10%
- Code couleur: Blanc neutre 840
- Flux lumineux constant: Non
- Température de couleur corrélée (nom.): 4000
- Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial: 0
- Chromaticité initiale: (0.38,0.38)<5
- Code famille lampe: 53S | LED Module, system flux 5300 lm
- Type de moteur de la source lumineuse: LED
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 120°
- Flux lumineux: 5'300 lm
- Niveau de gradation maximal: Non applicable
- Matériaux optiques: Polycarbonate
- Type d'optique: Faisceau extensif
- Type d'optique extérieur: -
- Matériaux du réflecteur: Aluminium
- Performance température ambiante Tq: 25 °C
- Effet stroboscopique: 1.6
- Taux d'éblouissement unifié: Not applicable
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 106 lm/W
- rendement du flux lumineux vers le haut: 10

Divers

- Conçu spécialement pour: Hôtel et restaurant, Jardin et terrasse
- Fonctionnalités supplémentaires: ProjectLine, Détecteur, Étanche

Autres caractéristiques

- Marquage CE: Oui
- Marquage ENEC: -
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui
- Risque photobiologique: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Puissance système

- Tension d'entrée: 220-240
- Courant d'appel: 5.6 A
- Temps d'appel: 0.054 ms
- Facteur de puissance (fraction): 0.9

Consommation électrique

- Consommation électrique: 50 W
- Tolérance de consommation électrique: +/-10%

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 65 mm
- Longueur totale: 1'175 mm
- Largeur totale: 120 mm

Spécificités techniques

- Câble: 2 x 0,75 mm², Câble 0,2 m sans prise
- Connexion: 2 connecteurs à poussoir 2 pôles
- Interface de commande: -
- Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d'alimentation électrique (Marche/ Arrêt)
- Ballast/pilote inclus: Oui
- Matériel de fixation: Acier inoxydable
- Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Essai au fil incandescent: Température 650 °C, durée 30 s
- Code d'indice de protection: IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau
- Fréquence linéaire: 50 or 60
- Code de protection contre les chocs méca.: IK07 | 2 J renforcé
- Dispositif de montage: Etrier de fixation
- Nombre d'appareillages: 1 unité
- Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 17
- Classe de protection IEC: Classe de sécurité II
- Convient pour la commutation aléatoire: Non applicable
- Protection contre les surtensions (communes/différentielles): 1.5/1.5
- Variation de l'intensité lumineuse: Non

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696169445
- Poids net: 1.33 kg
- Poids brut: 1.53 kg
- Hauteur: 7 cm
- Longueur: 121.5 cm
- Largeur: 12.5 cm



Date de publication:
2024-11-22
Version: 0.182

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.