

PHILIPS

Capsule 20W
capsule G4

LED

2700K

210 lm

15 000 h

Gradation



8720169300576



Une lumière LED blanche et chaude

Les ampoules LED Philips diffusent une superbe lumière blanche et chaude, offrent une durée de vie exceptionnelle et permettent des économies d'énergie immédiates et significatives. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Éclairage de qualité supérieure

- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

Optez pour une solution durable

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Une LED simple pour une utilisation quotidienne

Points forts

Lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence



Cette ampoule a une température de couleur de 2 700 K, pour une ambiance chaleureuse et froide, parfaite pour les moments de détente. Cette lumière à

2 700 K est idéale pour l'éclairage domestique.

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des LED sans sacrifier la qualité de la lumière. Économisez instantanément plus de 80 % d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes existantes.

Une LED simple pour une utilisation quotidienne

L'ampoule LED Philips pour un usage quotidien est idéale pour vos besoins d'éclairage basiques. Elle offre la magnifique lumière et les performances fiables que vous attendez d'une LED Philips, à un prix abordable.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule capsule non directionnelle
- Prise: G4
- Intensité réglable: Uniquement avec certains variateurs
- Finition ampoule: Dépoli
- Bulb Material: Plastique

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 4 cm
- Largeur: 1.5 cm

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Plage de température ambiante: -20 à +45 °C
- Durée de vie nominale: 15'000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 210 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K
- Flux lumineux: 210 lm
- Effet stroboscopique: 0.4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100 lm/W

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 100 lm/W
- Marquage CE: Oui
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169300576
- Code commercial: 872016930057600
- Titre du produit: LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6

Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 0.9

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: AC Electronic 12 V
- Puissance: 2.1 W
- Puissance équivalente: 20 W
- Consommation électrique: 2.1 W
- Classe énergétique: F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 4 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: - Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1879162
- Référence de mesure de flux: Sphere
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Variation de l'intensité lumineuse: Uniquement avec certains variateurs
- Culot: G4

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169300576
- Poids net: 0.01 kg
- Poids brut: 0.02 kg
- Hauteur: 12.7 cm
- Longueur: 2.5 cm
- Largeur: 6.3 cm



Date de publication:
2025-01-24
Version: 0.202

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.