

PHILIPS


Capsule 20W
capsule G4 x2

LED

2700K

200 lm

15 000 h



8720169300613



Une lumière LED blanche et chaude

Les ampoules LED Philips diffusent une superbe lumière blanche et chaude, offrent une durée de vie exceptionnelle et permettent des économies d'énergie immédiates et significatives. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Éclairage de qualité supérieure

- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

Optez pour une solution durable

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Une LED simple pour une utilisation quotidienne

Points forts

Lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence



Cette ampoule a une température de couleur de 2 700 K, pour une ambiance chaleureuse et froide, parfaite pour les moments de détente. Cette lumière à

2 700 K est idéale pour l'éclairage domestique.

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des LED sans sacrifier la qualité de la lumière. Économisez instantanément plus de 80 % d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes existantes.

Une LED simple pour une utilisation quotidienne

L'ampoule LED Philips pour un usage quotidien est idéale pour vos besoins d'éclairage basiques. Elle offre la magnifique lumière et les performances fiables que vous attendez d'une LED Philips, à un prix abordable.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule capsule non directionnelle
- Prise: G4
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Plastique transparent

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 3.75 cm
- Largeur: 0.95 cm

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 15'000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 200 lm

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 117 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169300613
- Code commercial: 872016930061300
- Titre du produit: LED 20W G4 WW 12V ND micro 2SRT6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC Electronic 12 V
- Puissance: 1.7 W
- Puissance équivalente: 20 W
- Classe énergétique: F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 3.75 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: - Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1879160

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169300613
- Poids net: 0.01 kg
- Poids brut: 0.02 kg
- Hauteur: 12.7 cm
- Longueur: 2.5 cm
- Largeur: 6.3 cm
- Code 12NC: 929003779031



Date de publication:
2024-07-15
Version: 0.196

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com