

PHILIPS

2 velas de filamento
transparentes B12 E12 de
40W

LED

2.700 k

300 lm

15.000 h

046677586911



Dusk to Dawn

El foco de luz LED Dusk to Dawn de Philips está diseñado para ahorrar aún más energía que los focos LED normales: se enciende y se apaga de manera automática en función del nivel de luz del día, lo que proporciona una luz segura durante la noche y hace que se apague con la luz del día.

Luz más allá de la iluminación

- Sensor de luz de encendido/apagado automático integrado

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Diseñado para la comodidad de tus ojos

Destacados

Sensor diurno y nocturno



Con su sensor de luz automático integrado, este foco se enciende

automáticamente al anoecer y se apaga al amanecer.

Diseñado para la comodidad de tus ojos



Es fácil comprender cómo una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Ahora, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: B12
- Toma de corriente: E12
- Acabado de la luz: Transpar.
- Regulable: NO
- Material del foco: Cristal

Dimensiones del producto

- Alto: 11,8 cm
- Ancho: 3,8 cm

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 319 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700 K
- Flujo luminoso nominal: 300 lm

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficacia: 100 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677586911
- EOC: 586917
- Título del producto: 3B12/D2D/927/CL/G/E12/ND T20 2/2PF

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios: 3 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W

046677586911

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 11,8 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677586911
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Alto: 17,2 cm
- Largo: 4,7 cm
- Ancho: 10,1 cm



Fecha de publicación:
2025-02-25
Versión: 0.100

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com