

PHILIPS

Bodový zdroj 50 W
PAR16 10× GU10

LED

2700 K

355 lm

15 000 h



8718696778265



Záleží na tom, co je uvnitř

Tento krásně provedený bodový zdroj LED s tradičními rozměry představuje dokonalou a udržitelnou alternativu k tradičním halogenovým bodovým zdrojům.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní halogenová žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Stejný tvar a velikost jako standardní halogenová žárovka



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné LED osvětlení a dokonalou a trvale udržitelnou náhradu tradiční standardní halogenové žárovky.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směrovatelný reflektorový zdroj
- Patice: GU10
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Číré
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Rozměry zářivky

- Výška: 5,4 cm
- Šířka: 5 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 355 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Účinnost: 77 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8718696778265
- EOC: 871869677826500
- Název produktu: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 10PK

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0,5
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 4,6 W
- Ekvivalentní příkon: 50 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 5,4 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá špičková intenzita: 700 cd

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 387358

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696778265
- Čistá hmotnost: 0,45 kg
- Hrubá hmotnost: 0,58 kg
- Výška: 6,5 cm
- Délka: 10 cm
- Šířka: 21,2 cm



Datum vydání: 2025-03-19
Verze: 0.362

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com