

# PHILIPS

Filament-Lampe,  
Milchglas, 60W A60 E27

Ultraeffizient

3000K

840 lm

35.000 Std.



8720169250413



## Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und eine unmittelbare, deutliche Energieeinsparung. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für klare Glühlampen.

### Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Schont den Geldbeutel und die Umwelt
- Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre

### Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv

- Klassische Glas-LED

# Besonderheiten

## Spart bis zu 90 % Energie



Die LED-Technologie spart bis zu 90 % Energie im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühlampe. Sie macht sich schnell bezahlt und spart Ihnen Jahr um Jahr bares Geld. Darüber

hinaus trägt sie zum Schutz der Umwelt bei.

## Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre



Mit einer Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden reduziert sich der Aufwand durch häufiges Austauschen Deiner Lampen. So kannst Du mehr als 50 Jahre lang eine perfekte Lichtlösung genießen.

## Satiniertes Glas-Design

Dein Lieblingslook mit einer hohen Lichtleistung. Die Lampen im klassischen satinierten Glasdesign erzeugen ein warm schimmerndes Licht wie die traditionellen Glühlampen. Sie passen hervorragend in Dein gesamtes Zuhause.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: E27
- Glasart: Satiniert
- Kolbenausführung: Matt
- dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

## Lampenabmessungen

- Höhe: 10,4 cm
- Breite: 6 cm

## Design und Materialausführung

- Material: Glas

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 35.000 Stunde(n)

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Nomineller Lichtstrom: 840 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 830 | CCT of 3000K

## Sonstiges

- LED-Innovationen: UltraEfficient

## Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 210 lm/W

#### Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169250413
- Artikelnr.: 872016925041300
- Produkttitel: LED DISC CLA 60W A60 E27 3000K FR EELA

#### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: AC 220-240 V
- Wattleistung: 4 W
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): A

#### Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 10,4 cm

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 1543875

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169250413
- Nettogewicht: 0,04 kg
- Bruttogewicht: 0,09 kg
- Höhe: 12 cm
- Länge: 6,6 cm
- Breite: 6,6 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-01-31  
Version: 0.303

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.