

PHILIPS

UltraEfficient-Filament-
Kerzenlampe, B35 E14,
transparent, 40 W

Ultraeffizient


2700 K

485 lm

50000 Std.



8720169310636



UltraEfficient- Leuchtmittel – unsere bisher energieeffizientestes LED-Leuchtmittel

LED-Lampen von Philips eignen sich hervorragend als Allgemeinbeleuchtung für alltägliche Indoor-Aktivitäten. Du erhältst sofortige Energieeinsparungen ohne Abstriche bei der Lichtqualität. Außerdem müssen Leuchtmittel nicht mehr so häufig gewechselt werden.

Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre
- Spart über 60 % Energie (gegenüber Glühlampen)

Besonderheiten

Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre



Mit einer Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden reduziert sich der Aufwand durch häufiges Austauschen Deiner Lampen. So kannst Du mehr als 50 Jahre lang eine perfekte Lichtlösung genießen.

Spart über 60 % Energie (gegenüber Glühlampen)



Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Spare sofort über 60 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Philips LED-Lampen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Kerze, keine Richtwirkung
- Sockel: E14
- Kolbenausführung: Klar
- dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

- Höhe: 9,7 cm
- Breite: 3,5 cm

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 50.000 Stunde(n)

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 300 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 485 lm

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort, UltraEfficient

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 210 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169310636
- Artikelnr.: 872016931063600
- Produkttitel: LED CLA 40W B35 E14 2700K CL UE SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: AC 220-240 V
- Wattleistung: 2,3 W
- Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): A

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 9,7 cm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 1881210

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169310636
- Nettogewicht: 0,02 kg
- Bruttogewicht: 0,03 kg
- Höhe: 14,6 cm
- Länge: 4,6 cm
- Breite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum:
2025-03-11
Version: 0.199

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.