

PHILIPS

Lampe 100W A60
B22 x6

LED

2700 K

1521 lm

15000 Std.



8720169326217



Erlebe warmweißes LED-Licht

Philips LED-Lampen erzeugen ein schönes, warmweißes Licht. Sie sind äußerst langlebig und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel. Diese Lampe ist mit ihrem reinen und eleganten Design der perfekte Ersatz für Deine herkömmlichen matten Glühbirnen.

Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Lampen mit langer Lebensdauer – bis zu 15 Jahre

Besonderheiten

Sanfte, angenehme LEDs



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Ersetzt herkömmliche Glühlampen



Mit ihrem attraktiven Design und der vertrauten Form ist diese energiesparende LED-Lampe der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen.

15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer



Mit einer Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden reduzieren Sie den Aufwand, der durch häufiges Austauschen Ihrer Glühlampen entsteht, und können über 15 Jahre eine perfekte Lichtlösung genießen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: B22
- Kolbenausführung: Matt
- dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Kunststoff

Lampenabmessungen

- Höhe: 11,8 cm
- Breite: 6 cm

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 150 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 1521 lm

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 117 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169326217
- Artikelnr.: 872016932621700
- Produkttitel: LED 100W A60 B22 WW
FR ND 6CT/4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.6
- Spannung: AC 220-240 V
- Wattleistung: 13 W
- Äquivalente Wattleistung: 100 W

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 11,8 cm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169326217
- Nettogewicht: 0,18 kg
- Bruttogewicht: 0,26 kg
- Höhe: 12,9 cm
- Länge: 12,6 cm
- Breite: 18,8 cm



Ausstellungsdatum:
2025-01-31
Version: 0.199

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.