

PHILIPS

Indbygget panel

ProjectLine

30 x 120 cm

4.000 K naturligt hvidt lys

3200 lm

Velegnet til kontorer – UGR<19



8719514955325



Professionel kvalitet til dit projekt

Pålidelige, energieffektive professionelle LED paneler. ProjectLine panel understøtter energibesparelse og passer til synlige profillofter i standardstørrelse. Dette panel er perfekt til arbejdssteder på grund af dets kraftige naturlige hvide lys og UGR<19 (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau). Lave UGR-niveauer betyder lav blænding, hvilket understøtter en behagelig arbejdspladsbelysning og generel produktivitet.

Bæredygtigt valg

- Spar energi, så snart der trykkes på kontakten

Vælg lys i høj kvalitet

- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen

Holdbarhed

- Lang levetid op til 35.000 timer

Vigtigste nyheder

Energibesparende

Med alle energibesparende lyskilder fra Philips opnås der en energibesparelse, så snart der trykkes på kontakten. De udmærker sig alle ved et lavere kilowattforbrug i løbet af deres levetid, men hvor meget der rent

faktisk spares på energiregningen, afhænger af lyskildetype og teknologi.

Pålidelig kvalitet

Philips holder sine løfter om lyskildernes ydeevne. Du kan stole på, hvad der står på Philips emballagen om lysudbytte, levetid og wattforbrug svarende til glødelamper.

Lang levetid op til 35.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 35.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve på armaturhus: Hvid RAL 9003
- Materiale for lampehus: Stål
- Optikafskærmning/objektivfinish: Diamant
- Optikafskærmning/objektivmateriale: Akrylat

Holdbarhed

- Omgivende temperaturområde: -10 til +35 °C

Garanti

- Garantiperiode: 5 år

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Lysstrømtolerance: +/-10%
- Farvekode: 840, neutral hvid
- Konstant lysudbytte: Nej
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000
- Indledende kromaticitet: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Lampens lysstrålespedning: 90°
- Lysstrøm: 3.400 lm
- Optikmateriale: Polystyren
- Optiktype: Spredningsvinkel 90°
- Reflektormateriale: Akrylat
- Mættet rød (R9): <50
- Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 1,6
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100 lm/W
- UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN: 19

Diverse

- Specielt designet til: Hotel og restaurant
- Ekstra funktioner: ProjectLine

Andre egenskaber

- CE-mærke: CE-mærke
- EU RoHS-godkendt: Ja
- Fotobiologisk sikkerhed: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobiologisk risikospecifikation: 0,2 m

Effekt

- Indgangsspænding: 220-240
- Startstrøm: 15
- Starttid: 0,2
- Effektfaktor (brøk): 0.9

Strømforbrug

- Strømforbrug: 34 W
- Tolerance for strømforbrug: +/-10%

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 60 mm
- Samlet længde: 1.195 mm
- Samlet bredde: 295 mm

Tekniske specifikationer

- Tilslutning: Push-in-stik, 2-polet
- Fejlandel af betjeningsselementer ved middeldriftslevetid på 35.000 timer: 7,5 %
- Driver/strømenhed/transformer: Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
- Driver inkluderet: Ja
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normalt antændelige overflader
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Glødetrådstest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s
- Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP20 | Fingerbeskyttelse
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 35000 timer: 70

- Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK02 | 0,2 J, standard
- Antal forkoblingsenheder: 1 enhed
- Antal produkter på MCB af 16 A type B: 35
- Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse II
- Velegnet til tilfældigt skift: Ja
- Dæmpbar: Nej

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514955325
- Nettovægt: 1,75 kg
- Bruttovægt: 2,2 kg
- Højde: 30 cm
- Længde: 123,5 cm
- Bredde: 3,8 cm
- Materialenummer (12NC): 911401865384



Udgivelsesdato:
2024-09-17
Version: 0.130

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com