

PHILIPS

Foco empotrable Donegal


Luces empotrables

Sin bombilla

blanco



50401/31/PN



Crea el estilo de iluminación adecuado

El foco empotrable Donegal de Philips está fabricado con materiales excelentes anti polvo y anti óxido para facilitar su mantenimiento. Elige la bombilla LED de Philips GU10 acorde al estilo de tu foco para garantizar una emisión de luz duradera y de gran calidad.

Características especiales

- Bombilla no incluida
- Sustitución sencilla de la bombilla

Diseñado para el salón y el dormitorio

- Material de alta calidad
- Sin polvo ni óxido

Destacados

Bombilla no incluida

Esta lámpara se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Sustitución sencilla de la bombilla

El nuevo aro fácil de usar permite instalar la bombilla GU10 sin esfuerzo.

Material de alta calidad

Este foco empotrable está fabricado en material sintético excelente con un acabado inmejorable. Esto garantiza la durabilidad y una gran resistencia del flujo luminoso.

Sin polvo ni óxido

El material de la superficie especial sin polvo ni óxido del foco empotrable minimiza la acumulación de polvo y garantiza una larga duración del producto.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Sintético

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Regulable con mando a distancia: No
- Sustitución sencilla de la bombilla: Sí
- LED integrado: No
- Fabricado solo para LED: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,112 kg
- Longitud reducida: 7.0 cm
- Anchura reducida: 7.0 cm
- Altura: 4,2 cm
- Longitud: 9 cm
- Distancia empotrada: 10 cm
- Anchura: 9 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 30.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: -
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5.5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696160978
- Peso neto: 0,11 kg
- Peso bruto: 0,17 kg
- Altura: 158 mm
- Longitud: 53 mm
- Anchura: 103 mm



Fecha de emisión:
2025-03-18
Versión: 0.1064

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com