

PHILIPS

Foco empotrable
Donegal

Luces empotrables

Sin bombilla

Blanco

8718696160909



Crea el estilo de iluminación adecuado

El foco empotrable Philips Donegal está fabricado a partir de materiales de alta calidad, sin polvo ni óxido, para un mantenimiento sin esfuerzo. Elige la bombilla LED Philips GU10 para que combine con el estilo de foco y garantice una luz de alta calidad y larga duración.

Fácil de usar

- Cabezal de foco ajustable

Diseñado para el salón y el dormitorio

- Sin polvo ni óxido

Excelente calidad

- Fácil de limpiar

Destacados

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.

Fácil de limpiar

Los materiales lisos y fáciles de limpiar hacen que tu hogar siempre tenga un aspecto impecable, del suelo al techo.

Sin polvo ni óxido

El material de la superficie especial sin polvo ni óxido del foco empotrable minimiza la acumulación de polvo y garantiza una larga duración del producto.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Sintético

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: No
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,248 kg
- Longitud reducida: 7.0 cm
- Anchura reducida: 7.0 cm
- Altura: 4 cm
- Longitud: 9 cm
- Anchura: 9 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696160909
- Peso neto: 0,25 kg
- Peso bruto: 0,36 kg
- Altura: 308 mm
- Longitud: 103 mm
- Anchura: 53 mm



Fecha de emisión:
2025-03-11
Versión: 0.132

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com