

# PHILIPS

Reflector 25 W R50  
E14

LED

2700 k

105 lm

15.000 h



8718699773779



## Iluminación de acento LED duradera con haz enfocado

Esta lámpara LED direccional proporciona un haz enfocado de tono blanco cálido y es un recambio excelente para las lámparas reflectoras tradicionales

### Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

# Destacados

## Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para diseño de iluminación doméstica.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: E14
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 8,4 cm
- Anchura: 5 cm

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 105 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

## Otras características

- Eficiencia: 75 lm/W

## Información del embalaje

- EAN: 8718699773779
- EOC: 871869977377900
- Título del producto: LED CLA 25W R50 E14 WW 36D ND SRT4

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 1,4 W
- Potencia equivalente: 25 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 8,4 cm

#### Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 210 cd

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 397587

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:  
8718699773779
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:  
2025-03-18  
Versión: 0.246

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)