

PHILIPS

Downlight

Funcional

Downlight de óptica
entrelazada Meson

Deslumbramiento reducido

Mayor comodidad

Blanco



8720169174009



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Ilumina tu espacio con el downlight LED Philips EyeComfort que ofrece una fuente de luz cómoda y agradable a la vista.

Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Reducción del deslumbramiento. Mayor confort visual.

Destacados

Adecuado para techos bajos Diseño compacto

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

EyeComfort con óptica entrelazada

La tecnología de óptica entrelazada mejora la experiencia de iluminación general en tu día a día. Impresa con patrones 3D para ayudar a difundir la luz, la tecnología de microlentes genera una distribución uniforme de la luz que reduce de forma significativa el

deslumbramiento. Esta iluminación no sólo es una luz suave y uniforme que aporta más comodidad a los ojos, sino que también redistribuye inteligentemente la luz para una iluminación con menos deslumbramiento en la zona iluminada.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 7.500

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 100 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 93 mA
- Eficiencia: 72 lm/W

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,09 kg
- Longitud reducida: 12.5 cm
- Anchura reducida: 12.5 cm
- Altura: 3,5 cm
- Longitud: 14 cm
- Distancia empotrada: 11,7 cm
- Anchura: 14 cm

Servicio

- Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 140 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 900
- Color de la luz: 3000 K
- Red eléctrica: 220 - 240 V
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 12.5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

8720169174009

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8720169174009
- Peso neto: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 14,1 cm
- Longitud: 4,2 cm
- Anchura: 15,1 cm



Fecha de emisión:
2024-11-21
Versión: 0.314

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com