

# PHILIPS

Aplique mural Zonal  
1 W

Luminarias de exterior

3000 K

Negro

Sensor; Solar; estanco al agua



8720169265769



## Disfruta de un bonito jardín iluminado de forma sostenible

Philips ha desarrollado una luz LED solar ultraeficiente para exterior que utiliza una nueva tecnología para rebajar las emisiones de carbono, reducir los residuos de materiales y disminuir el uso de energía. Con una asombrosa vida útil de 50.000 horas, dura cinco veces más que las luces LED de Philips para exterior equivalentes. Justo lo que hace falta para un planeta más sostenible.

### Fácil instalación

- No se requiere cableado

### Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 50.000 horas
- Ultra Efficient Solar

### Avanzada luz LED

- Luz LED de alta calidad

### Características especiales

- Luz de doble brillo

# Destacados

## No se requiere cableado

Esta luz se alimenta de energía solar por completo. No se necesita cableado, por lo que resulta fácil colocar y cambiar de posición estas luces en cualquier lugar de tu jardín o en otra área al aire libre.

## Larga duración, de hasta 50.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 50.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

## Ultra Efficient Solar

Gracias al sistema Philips Ultra Efficient Solar, estas luminarias proporcionan hasta 25 horas de luz con una batería totalmente cargada. Disfruta de una luz brillante toda la noche o incluso en condiciones climáticas adversas o nubladas.

## Luz LED de alta calidad

Estas luces LED utilizan una tecnología exclusiva desarrollada por Philips. Se encienden al instante y producen una emisión de luz óptima que resalta los colores vivos de tu jardín.

## Luz de doble brillo

Crea un ambiente flexible y atractivo con la función de doble brillo. La luz se atenúa cuando está inactiva y se ilumina automáticamente cuando hay personas presentes, lo que brinda el nivel de luz adecuado siempre que lo necesitas.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de foco ajustable: No
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Energía solar: Sí
- Luz blanca cálida: No
- Pieza central: No

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

### Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

### Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Innovaciones LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Sensor, Solar, Estanco al agua

### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,6 kg
- Altura: 13,5 cm
- Longitud: 20,3 cm
- Anchura: 16 cm

### Servicio

- Garantía: 5 años

### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 50.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 250/25
- Color de la luz: 3000 K
- Red eléctrica: 4 V
- Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 1.3 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase III
- Fuente de luz sustituible: No

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169265769
- Peso neto: 0,6 kg
- Peso bruto: 0,7 kg
- Altura: 21,4 cm
- Longitud: 14,2 cm
- Anchura: 16,7 cm
- Código 12NC: 929004066801



Fecha de emisión:  
2024-07-15  
Versión: 0.279

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)