

PHILIPS

Foco Ultraeficiente
de 50 W PAR16 GU10

Ultraeficiente

4000 K

375 lm

50.000 h

Regulación



8720169307902



Foco ultraeficiente, lámpara sostenible con función regulable

Los focos LED de Philips proporcionan un haz brillante enfocado, una duración extremadamente larga y un ahorro de energía de hasta el 47 %. Este foco es el reemplazo perfecto y duradero para focos de 50 W con casquillo GU5.3.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: GU10
- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 5,4 cm
- Anchura: 5 cm

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 375 lm

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort, UltraEfficient

Otras características

- Eficiencia: 178 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8720169307902
- EOC: 872016930790200
- Título del producto: LEDClassic 50W GU10 CW 36D DIM UE SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia: 2,1 W
- Potencia equivalente: 50 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 5,4 cm

Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 650 cd

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169307902
- Peso neto: 0,22 kg
- Peso bruto: 0,29 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2025-03-11
Versión: 0.106

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com