

PHILIPS

Ampoule transparente à filament 60 W A60 B22 x3

LED

2700K

806 lm

15 000 h



8718699763794



Lumière blanche et chaude d'excellente qualité

Les formes standard que vous connaissez et appréciez. La consommation d'énergie de ces ampoules est inférieure de 85 % à celle des ampoules classiques, grâce à la dernière technologie LED éco-énergétique, pour une durée de vie dix fois plus longue.

Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour l'éclairage général de la pièce

Lampe LED de qualité conçue pour durer des décennies

- Conçu pour le confort de vos yeux

Points forts

Remplace une ampoule à incandescence standard

Avec sa conception magnifique et sa forme traditionnelle, cette ampoule LED à économie d'énergie est idéale pour remplacer les ampoules à incandescence traditionnelles.

Convient parfaitement pour l'éclairage général



Éclairage moderne avec les ampoules standards LED Philips pour toute illumination, idéal pour un éclairage chambre général.

Conçu pour le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui(e). S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre maison grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et créer ainsi l'ambiance parfaite pour votre foyer.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: B22
- Type de verre: Transparent
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,4 cm
- Largeur: 6 cm

Design et finition

- Matériaux: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 115 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699763794
- Code commercial: 871869976379400
- Titre du produit: LED classic 60W A60 B22 WW CL ND 3SRT6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 7 W
- Puissance équivalente: 60 W
- Classe énergétique: E

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,4 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1825157

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699763794
- Poids net: 0,09 kg
- Poids brut: 0,14 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 6,6 cm
- Largeur: 21,1 cm



Date de publication:
2025-01-08
Version: 0.42

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com