

PHILIPS

Spot 80 W PAR16
GU10

LED

4000K

575 lm

25 000 h

Gradation



8718699775834



Une lumière qui montre les vraies couleurs de votre maison.

Voyez les vraies couleurs de votre maison avec les lampes à LED Philips CRI90 et inondez vos pièces de lumière naturelle. Les lampes dont l'indice de rendu des couleurs (IRC) est proche de 100 sont comparables à la lumière naturelle, ce qui vous permet de voir les installations et l'ameublement de votre maison comme vous l'avez toujours voulu. Ne vous contentez pas de lumières qui altèrent les couleurs – voyez votre maison dans ses vraies couleurs avec Philips CRI90.

Éclairage de qualité supérieure

- En savoir plus sur l'éclairage

Points forts

En savoir plus sur l'éclairage



Température de couleur : la lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les ampoules dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude et froide que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus

énergisante. IRC : l'indice de rendu des couleurs (IRC) permet de décrire l'effet d'une source lumineuse sur l'apparence des couleurs. La lumière naturelle du soleil a un IRC de 100. L'IRC des ampoules LED Philips est toujours supérieur à 80 pour garantir un rendu des couleurs fidèle et naturel.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur directionnelle
- Prise: GU10
- Intensité réglable: Uniquement avec certains variateurs

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 5,4 cm
- Largeur: 5 cm

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 25 000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Température de couleur: 4000 K
- Flux lumineux nominal: 575 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 940 | CCT of 4000K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 92 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699775834
- Code commercial: 871869977583400
- Titre du produit: LEDClassic 80W GU10 C90 CW 36D D 1PF/12

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.88
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 6,2 W
- Puissance équivalente: 80 W
- Classe énergétique: F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 5,4 cm

Valeurs nominales

- Intensité maximale nominale: 850 cd

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 391908
- Référence de mesure de flux: Narrow Cone

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699775834
- Poids net: 0,07 kg
- Poids brut: 0,09 kg
- Hauteur: 12,7 cm
- Longueur: 5,3 cm
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:
2025-01-10
Version: 0.284

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.