

PHILIPS

Ampoule flamme dépolie
à filament 40 W P45 E14
x 2

LED

2700K

470 lm

15 000 h



871869977715



Lumière blanche et chaude d'excellente qualité

Les formes standard que vous connaissez et appréciez. La consommation d'énergie de ces ampoules est inférieure de 85 % à celle ampoules classiques, grâce à une technologie de LED basse consommation de pointe, pour une durée de vie dix fois plus longue.

Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour les équipements décoratifs

Lampe LED de qualité conçue pour durer des décennies

- Conçu pour le confort de vos yeux

Points forts

Remplace une ampoule à incandescence standard

Avec sa conception magnifique et sa forme traditionnelle, cette ampoule LED à économie d'énergie est idéale pour remplacer les ampoules à incandescence traditionnelles.

Convient parfaitement à un équipement décoratif



Éclairage contemporain des ampoules sphériques LED Philips à utiliser pour les luminaires décoratifs tels que les lustres, ventilateurs de plafond, bandeaux lumineux pour coiffeuse et lampadaires.

Conçu pour le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui(e). S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre maison grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et créer ainsi l'ambiance parfaite pour votre foyer.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule sphérique non directionnelle
- Prise: E14
- Type de verre: Dépoli
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Dépoli
- Matériaux des lampes: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 8 cm
- Largeur: 4,5 cm

Design et finition

- Matériaux: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 109 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 871869977715
- Code commercial: 87186997771500
- Titre du produit: LED classic 40W P45 E14 WW FR NDRF2SRT6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 4,3 W
- Puissance équivalente: 40 W
- Classe énergétique: F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 8,2 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 387384

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 871869977715
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,06 kg
- Hauteur: 12,7 cm
- Longueur: 5,3 cm
- Largeur: 11,5 cm



Date de publication:
2025-01-10
Version: 0.189

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.