

# PHILIPS

Spot 50 W PAR16  
GU10 x 3

LED

2700K

380 lm

15 000 h



8719514393998



## Éclairage LED intense

Les ampoules LED Philips offrent un éclairage de haute qualité et une durée de vie exceptionnelle, tout en permettant des économies d'énergie immédiates et significatives.

### Éclairage de qualité supérieure

- En savoir plus sur l'éclairage

### Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

### Optez pour une solution durable

- Meilleur pour votre portefeuille et pour la planète

# Points forts

## En savoir plus sur l'éclairage



Température de couleur : la lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les ampoules dont la température de

couleur est basse émettent une lumière plus chaude et froide que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. IRC : l'indice de rendu des couleurs (IRC) permet de décrire l'effet d'une source lumineuse sur l'apparence des couleurs. La lumière naturelle du soleil a un IRC de 100. L'IRC des ampoules LED Philips est toujours supérieur à 80 pour garantir un rendu des couleurs fidèle et naturel.

## Remplace une ampoule à incandescence standard

Avec sa conception magnifique et sa forme traditionnelle, cette ampoule LED à économie d'énergie est idéale pour remplacer les ampoules à incandescence traditionnelles.

## Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie

La technologie LED permet d'économiser jusqu'à 90 % d'énergie par rapport à une ampoule classique. Vite rentabilisée, elle vous fera économiser de l'argent année après année, tout en contribuant à la protection de l'environnement.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur directionnelle
- Prise: GU10
- Type de verre: Transparent
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Plastique

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 5,6 cm
- Largeur: 5 cm

## Design et finition

- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 30 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 380 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

#### Autres caractéristiques

- Efficacité: 80 lm/W

#### Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514393998
- Code commercial: 871951439399800
- Titre du produit: LED 50W GU10 WW 36D 3PF/8 DISC

#### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.53
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 4,7 W
- Puissance équivalente: 50 W
- Classe énergétique: F

#### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 5,6 cm

#### Valeurs nominales

- Intensité maximale nominale: 700 cd

#### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1825209

#### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514393998
- Poids net: 0,09 kg
- Poids brut: 0,13 kg
- Hauteur: 14,4 cm
- Longueur: 5,1 cm
- Largeur: 10,5 cm
- Code 12NC: 929003038633



Date de publication:  
2024-09-20  
Version: 0.340

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.