

PHILIPS

Ampoule flamme
UltraEfficient Filament
dépolie 40W P45 E14

Haute efficacité

2 700K

485 lm

50 000 h



8720169310834



Ampoule UltraEfficient, notre ampoule LED la plus économe en énergie à ce jour

Les ampoules LED Philips diffusent une superbe lumière blanche et chaude, offrent une durée de vie exceptionnelle et permettent des économies d'énergie immédiates et significatives. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

Optez pour une solution durable

- Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 50 ans
- Profitez des économies d'énergie qu'offrent les LED sans sacrifier la qualité de lumière. Économisez instantanément plus de 60 % d'énergie par rapport aux ampoules LED Philips standard.

Points forts

LED émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Économise plus de 60 % d'énergie par rapport aux LED standards

Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 50 ans

Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos ampoules et vous profiterez d'une excellente solution d'éclairage pendant plus de 50 ans.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule sphérique non directionnelle
- Prise: E14
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Dépoli
- Matériaux des lampes: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 8 cm
- Largeur: 4,5 cm

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 50 000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 300 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 485 lm

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort, UltraEfficient

Autres caractéristiques

- Efficacité: 210 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169310834
- Code commercial: 872016931083400
- Titre du produit: LED CLA 40W P45 E14 2700K FR UE SRT4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.4
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance: 2,3 W
- Puissance équivalente: 40 W
- Classe énergétique: A

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 8 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1881207

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169310834
- Poids net: 0,02 kg
- Poids brut: 0,03 kg
- Hauteur: 12,7 cm
- Longueur: 5,3 cm
- Largeur: 6,3 cm
- Code 12NC: 929003801201



Date de publication:
2024-08-29
Version: 0.161

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.