

# PHILIPS

Ampoule 60W A60  
B22 x6

LED

2700K

806 lm

15 000 h



8720169324619



## Une lumière LED blanche et chaude

Les ampoules LED Philips diffusent une superbe lumière blanche et chaude, offrent une durée de vie exceptionnelle et permettent des économies d'énergie immédiates et significatives. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

### Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

### Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

### Optez pour une solution durable

- Ampoules à longue durée de vie : jusqu'à 15 ans

# Points forts

## LED émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais,

vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Remplace une ampoule à incandescence standard

Avec sa conception magnifique et sa forme traditionnelle, cette ampoule LED à économie d'énergie est idéale pour remplacer les ampoules à incandescence traditionnelles.

## Durée de vie nominale moyenne de 15 000 heures



Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos ampoules et vous profiterez d'une solution d'éclairage optimale pour plus de 15 ans.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: B22
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Dépoli
- Matériaux des lampes: Plastique

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,5 cm
- Largeur: 6 cm

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 150 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 806 lm

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 115 lm/W

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169324619
- Code commercial: 872016932461900
- Titre du produit: LED 60W A60 B22 WW FR ND 6CT/4

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.6
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance: 7 W
- Puissance équivalente: 60 W
- Classe énergétique: E

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,5 cm

### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1930247

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169324619
- Poids net: 0,14 kg
- Poids brut: 0,22 kg
- Hauteur: 11,4 cm
- Longueur: 12,6 cm
- Largeur: 18,8 cm
- Code 12NC: 929003818891



Date de publication:  
2024-08-29  
Version: 0.81

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)