

PHILIPS

Canaval négyzet alakú
mennyezeti lámpa, 18 W

Mennyezeti lámpák

2700 K

Fehér

Fényerő-
szabályozható; SceneSwitch



32810/31/PO



Egyetlen lámpatest. Az Ön villanykapcsolója. Három beállítás.

A Philips Canaval LED-es mennyezeti lámpa klasszikus fehér lámpatest, amely bármilyen belső térbe jól illeszkedik, ahol energiahatékony, kiváló minőségű és tartós fényre van szükség. Válassza ki az átkapcsoló fényerőszabályozással a kívánt fényerőt a különböző hangulatokhoz otthonában.

Egyszerű használat

- A sima felületnek köszönhetően egyszerű tisztítás

Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú, akár 15 évnyi élettartam

Korszerű LED-jelzőfény

- Magas fényerő

Energiatakarékos

- Integrált LED, a rendszer részeként

Fénypontok

Egyszerű karbantartás



Egyenletes fényeloszlás



Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 15 000 óras használatot is lehetővé tesznek (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 15 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem fényforráscserét nem igényel.

Magas fényerő

Kiváló minőségű fény, nagy fényerővel. A fényforrás 40°-os szögben sugározza a fényt, ami tökéletes a spotlámpás megvilágításhoz.

Integrált LED-es fényforrás



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-es fényforrásnak köszönhetően biztos lehet abban, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem cserét nem igényel.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda, Garázs
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható, SceneSwitch

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 150 mA
- Hatásfok: 100 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,64 kg
- Magasság: 7 cm
- Hosszúság: 29,8 cm
- Szélesség: 29,8 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 1800
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Fokozatos fényerő-szabályozás – ne használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 18
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696169308
- Nettó tömeg: 0,64 kg
- Bruttó tömeg: 0,91 kg
- Magasság: 33,6 cm
- Hosszúság: 7,7 cm
- Szélesség: 33,2 cm
- Cikkszám (12NC): 915005676801



Kiadás dátuma:
2024-09-17
Verzió: 0.874

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com