

PHILIPS

Fényforrás 100 W
A67 E27 x6

LED

4000 K

1521 lm

15000 óra



8719514451353



Ragyogó LED-es világítás

A Philips LED-es fényforrások kiváló minőségű világítást biztosítanak kivételesen hosszú élettartam és azonnali, jelentős energiamegtakarítás mellett.

Kiváló minőségű fényforrás

- Információk a fényről

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is

Fénypontok

Információk a fényről



Színhőmérséklet: a fény különböző színhőmérsékletű lehet, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin-értékkel rendelkező

lámpák meleg, nyugtatóbb fényt bocsátanak ki, míg a magasabb Kelvin-értékű fényforrások hűvösebb, stimulálóbb hatású fényről gondoskodnak. CRI: a színvisszaadási index (CRI) egy fényforrás azon képességét mutatja, hogy különféle tárgyakat megvilágítva vele, mennyire képes azok színét visszaadni. A természetes napfény CRI-értéke 100. A Philips LED fényforrások CRI-értéke mindig nagyobb 80-nál, így valóság-hű és természetes színvisszaadást biztosítanak.

Helyettesíti a hagyományos izzót

Ez a gyönyörű kialakítású és megszokott formájú energiatakarékos LED-es fényforrás a hagyományos izzólámpák tökéletes, fenntartható kialakítású változata.

Akár 90%-os energiamegtakarítás

A LED-technológia akár 90%-os energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. Ezért kifizetődő, és évről évre pénzt takarít meg Önnek. A környezet megóvásában is segít.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Fényforrás méretei

- Magasság: 12 cm
- Szélesség: 6 cm

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 180 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 1521 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 840 | CCT of 4000K

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 117 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8719514451353
- EOC: 871951445135300
- Termék megnevezése: LED 100W A67 E27 CW FR ND 6CT/6 EC

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.54
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 13 W
- Teljesítmény: 100 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): E

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 12 cm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 397616

8719514451353

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514451353
- Nettó tömeg: 0,28 kg
- Bruttó tömeg: 0,38 kg

- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 12,5 cm
- Szélesség: 18,7 cm
- Cikkszám (12NC): 929002306996



Kiadás dátuma:
2024-06-24
Verzió: 0.349

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com