

# PHILIPS

Spot 100 W R7S R7S

LED

3000

1521 lm

15000



8720169301979



## Ragyogó LED-világítás kiváló fényminőséggel

Ez az innovatív lineáris LED tökéletes helyettesítője a halogén R7S fejelésű lámpáknak, azonban az energiahatékonyság terén felülmúlja őket.

### **Kiváló minőségű fényforrás**

- Hűvös, stimuláló fény

### **Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe**

- A ceruza halogénhez hasonló forma és méret

### **Válasszon fenntartható megoldást**

- Akár 80%-os energiamegtakarítás

# Fénypontok

## 3500 K [LED-lámpák]



Ez a 3500 K színhőmérsékletű fényforrás hűvös, stimuláló fényt bocsát ki, ami tökéletes olvasáshoz vagy a hívogató környezet megteremtéséhez barátok fogadásakor.

## A ceruza halogén helyett



Gyönyörűen formált kialakításával és ismerős méreteivel ez a szabványos modern világító LED-ceruza a ceruza halogének tökéletes fenntartható kialakítású változata.

## Akár 80%-os energiamegtakarítás



Élvezze a LED-ek energiatakarékosságának előnyét, a fényminőség legkisebb romlása nélkül. A meglévő hagyományos izzólámpák cseréjével legalább 80%-os azonnali energiamegtakarítás érhető el.

# Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: R7s
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Átlátszó műanyag

### Fényforrás méretei

- Magasság: 7,8 cm
- Szélesség: 2,8 cm

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 300 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Névleges fényáram: 1521 lm

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

### Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 132 lm/W

### Csomagolási információk

- EAN: 8720169301979
- EOC: 872016930197900
- Termék megnevezése: LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 11,5 W
- Teljesítmény: 100 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): E

### A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 7,8 cm

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1880096

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169301979
- Nettó tömeg: 0,07 kg
- Bruttó tömeg: 0,08 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2024-12-06  
Verzió: 0.180

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)