

# PHILIPS

Riflettore 40 W R50  
E14

LED

2700K

210 lm

15000 h



8718699773793



## illuminazione LED d'accento di lunga durata con fascio mirato

Questa lampada LED direzionale con un fascio mirato di luce bianca calda è la soluzione ideale per la sostituzione dei riflettori tradizionali.

### Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale come le lampadine incandescenti.

### Adotta una soluzione sostenibile

- Fino all'80% di risparmio energetico

### Crea la luce giusta per la tua casa

- Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni

# In evidenza

**Luce calda come le lampadine incandescenti.**



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per l'illuminazione in casa.

**Fino all'80% di risparmio energetico**



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia oltre l'80% di energia sostituendo le lampadine alogene o a incandescenza esistenti.

**Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni**

La luce LED Philips per uso comune è la lampadina perfetta per le tue esigenze di illuminazione di base. Offre una splendida luce e le prestazioni affidabili della tecnologia LED Philips da un prezzo ragionevole.

## Specifiche

### Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: E14
- Tipo di vetro: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Vetro

### Dimensioni della lampadina

- Altezza: 8,4 cm
- Larghezza: 5 cm

### Aspetto e finitura

- Materiale: Vetro

### Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

### Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 210 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K

### Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

### Altre caratteristiche

- Efficienza: 75 lm/W

#### Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699773793
- EOC: 871869977379300
- Nome prodotto: LED CLA 40W R50 E14 WW 36D RF ND SRT4

#### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 2,8 W
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 8,4 cm

#### Valori stimati

- Intensità di picco nominale: 400 cd

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 397588

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699773793
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Larghezza: 6,3 cm
- Codice materiale (12NC): 929001891155



Data di rilascio:  
2024-09-07  
Versione: 0.192

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)