



Philips GentleSpace - Spitzenreiter für die Hallenbeleuchtung mit bestem Sehkomfort, kombiniert mit Effizienz und hervorragender Leistung - auch in schwierigen Umgebungen

GentleSpace Gen4

GentleSpace Gen4 ist die ultimative Beleuchtungslösung für industrielle Umgebungen, Lager- und Sporthallen. Sie garantiert eine hervorragende Lichtqualität, die Sicherheit und Produktivität der Mitarbeiter verbessert und alle relevanten Sicherheitsvorschriften einhält. GentleSpace Gen4 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und reduziert die Häufigkeit, den Aufwand und die Kosten der Wartung, was sie ideal für Installationen mit hohen Decken macht. Ihr energieeffizientes Design senkt die Betriebskosten und bietet maximale Anwendungseffizienz sowie

attraktive Gesamtbetriebskosten (TCO). Sie bietet eine große Auswahl an Optiken, Ausstrahlungswinkeln, Lichtstrompaketen und Anschlussmöglichkeiten. Mit GentleSpace Gen4 erstellen Sie mühelos eine maßgeschneiderte Beleuchtungslösung für alle Anwendungen in Räumen mit hohen Decken. Das moderne, flache Design macht die Installation und Wartung einfacher. Staubansammlungen werden verhindert und bei Bedarf kann das Betriebsgeräte in der Installation getauscht werden, ohne dass die Leuchte demontiert werden muss. Die große Lichtaustrittsfläche sorgt für allerbesten Sehkomfort ohne Blendung. Eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Optionen für elektrischen Anschluss, beispielsweise der vormontierte IP65-Steckverbinder von Wieland, ermöglichen eine schnelle und einfache Installation. Das robuste Design ermöglicht es, rauen Bedingungen in den unterschiedlichsten Umgebungen standzuhalten. Sie können zwischen verschiedenen Spezialausführungen wählen, einschließlich spezieller Varianten für extreme Temperaturen bis 70°C (XT), explosionsgefährdete Bereiche (ATEX 2/22) und Sportanwendungen. Darüber hinaus kann die GentleSpace Gen4 in das vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro von Signify integriert werden. Zuverlässige, hocheffiziente Beleuchtung mit smarter Vernetzung – die kluge Wahl für eine bessere Zukunft. Setzen Sie auf Nachhaltigkeit: Mit GentleSpace Gen4, der LED-Hallenbeleuchtung gemäß den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft durch ihren Fokus auf Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit. Das Gehäuse besteht zu 85% aus recyceltem Aluminium. Die Leuchte ist leicht zu warten und alle Informationen sind über die Signify Service Tag App jederzeit abrufbar. Egal, ob Sie eine zuverlässige „Fit and Forget“-Lösung suchen oder eine, die nach der Installation angepasst und smart gesteuert werden kann: GentleSpace Gen4 ist immer die richtige Wahl für Sie.

Vorteile

- Robustes Design, das den rauen Bedingungen in verschiedensten Umgebungen standhält.
- Kompakte Produktarchitektur, widerstandsfähig gegen starke Stöße (IK08), Wasser und Staub (IP65).
- Hervorragende Lichtqualität und geringe Blendung durch große Lichtaustrittsfläche für optimierte Arbeitsbedingungen mit verbesserter Sicherheit und höherem Sehkomfort.
- Attraktive Gesamtbetriebskosten dank der hohen Lichtausbeute (bis zu 189 lm/W), der langen Lebensdauer (100.000 Stunden @L85) und der high-end Optiken, mit denen der Beleuchtungsplan optimiert werden kann – für weniger Leuchten in der Anwendung.
- Einfache Installation dank leichter Architektur (ca. 20 % leichter als die vorherige Generation) mit mehreren Montageoptionen (Seilabhängung, Bügel für Decken- oder Wandmontage) für eine flexible Installation in verschiedenen Umgebungen und Bedingungen.
- Entwickelt im Sinne der Nachhaltigkeit. Erfüllt die Beleuchtungskriterien für die Kreislaufwirtschaft und hilft Ihnen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

Merkmale

- Außergewöhnliche Effizienz mit den Versionen UltraEffizient (UE, 189 lm/W) und HochEffizient (HE, 183 lm/W)
- Lange Lebensdauer von 100.000 Stunden bei L85
- Hohe Schutzart (IP65) und Schlagfestigkeit (IK08)
- Große Auswahl an Optiken, um jede Anwendung optimal zu beleuchten (breitstrahlend/mittelbreitstrahlend/engstrahlend/extra engstrahlend/Hochregaloptik/asymmetrisch)
- Optionen für eine breite Palette von speziellen Anwendungen: Extreme Version (XT) für Umgebungstemperaturen bis 70 °C, Sicherheitsklasse I oder II, ATEX 2/22 zertifizierte Version, Spezialbeschichtung gegen eine breite Liste chemischer Substanzen (CHEM), die in industriellen Umgebungen vorkommen können oder beschichtet für den Einsatz in Schwimmbädern (SWP) oder salzhaltiger Umgebungsluft (MSP) sowie als VDE-zertifizierte ballwurfsichere Ausführung (BP)
- Verschiedene Montageoptionen (Seilabhängung, Bügel für Decken- oder Wandmontage). Der Bügel kann vorab an Wand oder Decke montiert und die Leuchte danach einfach eingehängt werden. Für den elektrischen Anschluss kann zwischen vormontiertem IP65-Steckverbinder von Wieland (direkt am Gehäuse oder am Kabel) und einem Kabel mit offenem Ende gewählt werden.
- Robustes Druckguss-Aluminiumgehäuse aus 85% recyceltem Aluminium mit effizientem Wärmemanagement und flachem Front- und Rückseitendesign für einfache Installation, Reinigung und Wartung. Die glatte und abgeschrägte Rückseite verhindert Staubansammlungen.
- Große Lichtaustrittsfläche mit individuellem LED-Modul-Design für hervorragende Lichtqualität und Sehkomfort.
- Zugriff auf die Signify Service Tag App mit Service- und Wartungsinformationen

Anwendung

- Produktionsstätten (von der Lebensmittel- bis zur Schwerindustrie)
- Lagerhallen, Logistikzentren, sowie Messehallen,
- Sporthallen und Schwimmbäder

Versions



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large, bracket,
Interact ready



GentleSpace gen4-small, bracket,
Interact ready


Versions



GentleSpace gen4-small, wall-bracket


Abmessungsskizzen

BY580X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

700s suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P Bracket









With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

Abmessungsskizzen



Produktdetails



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Silber
Schutzart (IP)	IP65
Notfallbetrieb	
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D- Zeichen)
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Service Tag
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Ja
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Ja
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja

Order Code	Full Product Name	Service Tag
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Ja
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Ja
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabe (CRI)	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabe (CRI)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	59414200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	59418000	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	59434000	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	59438800	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 Grad	4000 K	>80
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 Grad	4000 K	>80
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabe (CRI)	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabe (CRI)
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80	59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80	59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80	59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80	59437100	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	59441800	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 Grad	4000 K	>80
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 Grad	4000 K	>80
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	4000 K	>80	58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80	58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80	58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80	58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80	58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	58931500	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	4000 K	>80
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80		177 lm/W			

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25.000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25.000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13.000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17.000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13.000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17.000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17.000 lm	Tiefstrahlend (NB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17.000 lm	Hochregaloptik
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17.000 lm	Hochregaloptik
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17.000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	17.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25.000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25.000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17.000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17.000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25.000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35.000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25.000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35.000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25.000 lm	Tiefstrahlend (NB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25.000 lm	Hochregaloptik
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25.000 lm	Hochregaloptik
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25.000 lm	Breitstrahlend (WB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	420 W	Nein					und Tageslichtnutzung)
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	397 W	Nein	59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Schutzklasse I	210 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Schutzklasse I	420 W	Nein					
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Schutzklasse I	397 W	Nein	59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Schutzklasse I	73 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Schutzklasse I	144 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Schutzklasse I	97 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Schutzklasse I	136 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Schutzklasse I	136 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Schutzklasse I	76 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Schutzklasse I	198 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Schutzklasse I	102 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Schutzklasse I	144 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Schutzklasse I	144 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung					

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
				und Tageslichtnutzung)	59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Schutzklasse I	102 W	Nein
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Schutzklasse I	144 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Schutzklasse I	97 W	Nein
					59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Schutzklasse I	77 W	Nein
					59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Schutzklasse I	104 W	Nein
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Schutzklasse I	136 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Schutzklasse I	73 W	Nein
					59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Schutzklasse I	98 W	Nein
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Schutzklasse I	136 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	594908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Schutzklasse I	104 W	Nein
					594910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Schutzklasse I	98 W	Nein
					594912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Schutzklasse I	104 W	Nein
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Schutzklasse I	102 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Schutzklasse I	98 W	Nein
					58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Schutzklasse I	104 W	Nein
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Schutzklasse I	97 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Schutzklasse I	98 W	Nein
					58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	104 W	Nein
					58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	99 W	Nein
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Schutzklasse I	152 W	Nein	58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	110 W	Nein
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Schutzklasse I	142 W	Nein	58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	104 W	Nein
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Schutzklasse I	102 W	Nein	58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	108 W	Nein
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Schutzklasse I	97 W	Nein	59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Schutzklasse I	97 W	Nein
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Schutzklasse I	55 W	Nein	59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Schutzklasse I	102 W	Nein
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	76 W	Nein	59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Schutzklasse I	97 W	Nein
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	102 W	Nein	58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Schutzklasse I	100 W	Nein
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	73 W	Nein	59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Schutzklasse I	102 W	Nein
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	97 W	Nein	59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Schutzklasse I	97 W	Nein
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Schutzklasse I	110 W	Nein	59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Schutzklasse I	102 W	Nein
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Schutzklasse I	104 W	Nein	59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	Schutzklasse I	97 W	Nein

Geeignet zum					Geeignet zum				
Order		IEC-		Ausschalten	Order		IEC-		Ausschalten
Code	Full Product Name	Schutzklasse	Systemleistung		Code	Full Product Name	Schutzklasse	Systemleistung	
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Schutzklasse I	144 W	Nein	59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Schutzklasse I	138 W	Nein
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Schutzklasse I	138 W	Nein	59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Schutzklasse I	152 W	Nein	59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Schutzklasse I	210 W	Nein
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Schutzklasse I	142 W	Nein	59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Schutzklasse I	138 W	Nein
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Schutzklasse I	198 W	Nein	59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Schutzklasse I	200 W	Nein
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Schutzklasse I	144 W	Nein	58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Schutzklasse I	138 W	Nein	58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Schutzklasse I	138 W	Nein
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Schutzklasse I	144 W	Nein	58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Schutzklasse I	138 W	Nein	58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Schutzklasse I	138 W	Nein
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Schutzklasse I	108 W	Nein	58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Schutzklasse I	100 W	Nein	58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Schutzklasse I	138 W	Nein
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Schutzklasse I	144 W	Nein	58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Schutzklasse I	136 W	Nein	58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	140 W	Nein
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Schutzklasse I	106 W	Nein	58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	154 W	Nein
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	144 W	Nein	58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	210 W	Nein	58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	152 W	Nein
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	138 W	Nein	58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Schutzklasse I	138 W	Nein
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	198 W	Nein	58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Schutzklasse I	198 W	Nein
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Schutzklasse I	154 W	Nein	59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Schutzklasse I	138 W	Nein
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein	59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Schutzklasse II	144 W	Nein
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Schutzklasse I	144 W	Nein					

Lichtregelung und Dimmen

Order					Order				
Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel	Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%	58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%		BR			

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nein	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nein	-	-
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja	-	10%
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja	-	10%
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja	-	10%
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja	-	10%
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja	-	10%
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	Ja	-	10%
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	Ja	-	10%
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Ja	-	10%
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja	-	10%
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja	-	10%
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSCICHEMBR1mCW5	Ja	-	10%
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5	Ja	-	10%
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nein	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nein	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja	-	10%
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja	-	10%
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja	-	10%
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja	-	10%
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Ja	-	10%

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schlagfestigkeit für spezifische Anwendungen
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schlagfestigkeit für spezifische Anwendungen
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03	-

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit	
		(IK)	für spezifische Anwendungen
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07	-
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07	-
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Ballwurfsichere Beleuchtung

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit	
		(IK)	für spezifische Anwendungen
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Ballwurfsichere Beleuchtung
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07	-
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07	-
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Ballwurfsichere Beleuchtung
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Ballwurfsichere Beleuchtung
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07	-
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07	-
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07	-
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit	
		Schlagfestigkeit (IK)	für spezifische Anwendungen
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
XT 1m			

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit	
		Schlagfestigkeit (IK)	für spezifische Anwendungen
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
XT 1m			
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
MSP BR			
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI	IK07	-
BR			

Notfallbetrieb (1/2)

Order					Batterietyp c Order					Batterietyp der DO				
Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleucht	Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleuchtung	Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleuchtung
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Notbeleuchtung, 3 Stunden	850 lm	Lithium	59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Notbeleuchtung, 3 Stunden	850 lm	Lithium
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	-	Laufzeit, Pro-Version	-	-	-	-	-	-	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Notfallbeleuchtung für 3 Stunden	850 lm	Lithium	59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Notfallbeleuchtung für 3 Stunden	850 lm	Lithium
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-	-	Dauer mit Wireless Interface	-	-	-	-	-	-	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Notbeleuchtung, 3 Stunden	850 lm	Lithium	59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
					59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Notfallbeleuchtung für 3 Stunden	850 lm	Lithium	59420500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-	59420500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
					59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Notbeleuchtung, 3 Stunden	450 lm	Lithium	59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Notbeleuchtung, 3 Stunden	450 lm	Lithium

Order					Batterietyp c Order					Batterietyp der DC				
Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleucht	Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleuchtung	Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleuchtung
		Laufzeit, Pro-Version			59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	-	-	-					
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	450 lm	Lithium	59058900	BY580P 170S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	-	-	-					
					59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-					
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-					
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-					
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-					
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-					
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-					
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-					
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	-	-	-					
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	-	-	-					
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-					
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-					
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-					
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-					
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-	59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-					
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-					
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-					
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-					
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-					
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-					
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-					
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-	59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Notbeleuchtung, 3 Stunden	850 lm	Lithium					5 V
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-	-		Laufzeit, mit DALI-Schnittstelle							

Order					Batterietyp c Order					Batterietyp der				
Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleucht	Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleuchtung	Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleuchtung
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, mit DALI-Schnittstelle	850 lm	Lithium	58919000	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-	58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notfallbetrieb (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	3 Stunde(n)
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	3 Stunde(n)
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	3 Stunde(n)
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	3 Stunde(n)
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	3 Stunde(n)
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	3 Stunde(n)
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-

		Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
Order Code	Full Product Name	
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-

		Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
Order Code	Full Product Name	
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	3 Stunde(n)
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	3 Stunde(n)
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-

Genehmigung und Anwendung

								Flackern (PstLM) Flackern gemäß I
Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	61000-
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,22
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1

Order				Order				Flackert (PstLM) Flackert gemäß
Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	61000-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,04
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,04
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	1 59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	1 59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	0,12
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	1 59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	-
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	1 59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	052439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	052908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-

Order				Order				Flackert (PstLM) Flackert gemäß
Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	61000-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59032200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-30 °C bis 55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,22
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59049000	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,04
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,04
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12

Order				Order				Flackern (PstLM) Flackern gemäß I
Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	61000-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	058925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	058927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C bis 65 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C bis 55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,22
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058947200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058949600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,35
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,12	0,07			

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code Full Product Name		Anfängliche Farbsättigung	Order Code Full Product Name		Anfängliche Farbsättigung
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY581P
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102914




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102923




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871






Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102921



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102920

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102918




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102886




Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102890



Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102894






Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102930



Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102919




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102870




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102876


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102938




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102936




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102937




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104550




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104551




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102907



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102913




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102912




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102909


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102908




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102910




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102911




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104557




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104554




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104555



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104563




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104556




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104564


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104565




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104562




Polar Normal (separate) - null - 910505102956




Polar Normal (separate) - null - 910505102953



Polar Normal (separate) - null - 910505102955



Polar Normal (separate) - null - 910505102954



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104553

