



CoreLine Trunking gen2 – Innovative LED-Lichtlinien waren noch nie so einfach

CoreLine Trunking gen2

CoreLine Trunking Gen2 ist ein Lichtbandsystem für einfache und schnelle Montage. Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichtträger bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhänger für Seilabhängung und eine Abdeckung für den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung. Durch diesen Aufbau ist die Montage von Tragschiene und Lichtträger an der Decke in einem Schritt möglich. Diese Zeitersparnis sorgt für niedrigere Installationskosten. CoreLine Trunking Gen2 kann problemlos zusammen mit Spots und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichmäßige, hochwertige Beleuchtung mit einer großen Auswahl an Leuchtenlichtströmen und Ausstrahlungswinkeln.

Vorteile

- Optimiertes, effizientes Design mit bis zu 161 lm/W
- Nur drei Bestellnummern sind im Idealfall für die
- Erstellung eines Lichtbandes erforderlich: gewünschte
- Lichtbandeinheiten, ein StarterSet mit allem Zubehör und
- vorkonfektionierte Stahlseile
- Gleichmäßiges, hochwertiges Licht – kein Color over Angle oder Streifenartefakte
- Verbesserte Lichtkontinuität durch kleineren Abstand der LED zueinander
- Interact Ready für den erweiterten Einsatz in Anwendungen für Einzelhandel und Industrie

CoreLine Trunking gen2

Merkmale

- Zwei Leuchtenlängen: Standardlänge 3,40 m (LL234X) und Ergänzungslänge 1,70 m (LL217X)
- 3 Leuchtenlichtströme je Länge
- 8 verschiedene Optiken mit gleichbleibender Lichtqualität
- Auch als Einzelleuchte (BV) in 1,70 m Länge lieferbar, z.B. für Werkbankbeleuchtung. Den Einzelleuchten liegen zwei Abhänger für die direkte Deckenmontage bei.
- Spezielle Sensoreinheiten für das Upgrade auf Interact Systemvorschläge
- Optional steht eine Blindeinheit und weitere Abhänger für unterschiedliche Montagearten zur Verfügung

Anwendung


- Lebensmittel- und Einzelhandel
- Lagerhäuser
- Produktionsstätten

Versions



LL217X

Abmessungsskizzen



CoreLine Trunking gen2

Produktdetails



CoreLine Trunking Gen2 Half Blind

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C
----------------------------	----------------

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
--------------	------

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
ENEC-Zeichen	ENEC-Pluszeichen
Entflammbarkeitszeichen	-

Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
---------------	---------------------------------

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
-----------------------	------

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Initialkennwerte (IEC-konform)

Anfängliche Farbsättigung	(0.38, 0.38) SDCM <3
---------------------------	----------------------

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Anzahl		Service Tag
			Vorschaltgeräte	Produktfamiliencode	
73803400	LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	-
73804100	LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	-
73805800	LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	-
73806500	LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	-
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	Einheit	LL217X	Ja
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	80S	Einheit	LL217X	Ja
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	160S	2 Einheiten	LL234X	Ja
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	Ja
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	-	2 Einheiten	LL234X	Ja
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	-	Einheit	LL217X	Ja
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	-	2 Einheiten	LL234X	Ja
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	Ja
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	-	Einheit	LL217X	Ja
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	Einheit	LL217X	Ja
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	-	Einheit	LL234X	Ja
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	Ja
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	-	Einheit	LL234X	Ja
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	Ja
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	-	Einheit	LL234X	Ja

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Anzahl		Service
			Vorschaltgeräte	Produktfamiliencode	
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	Ja
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	-	Einheit	LL234X	Ja
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	Ja
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	Ja
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	Ja
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	Einheit	LL217X	Ja
73795200	LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	-
73796900	LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	-
73797600	LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	-
73798300	LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5	-	Einheit	LL234X	-
73799000	LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5	-	Einheit	LL217X	-
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	-	Einheit	LL217X	-
73801000	LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5	-	Einheit	LL217X	-
73802700	LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5	-	Einheit	LL217X	-
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	-	Einheit	LL217X	Ja
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	-	Einheit	LL217X	Ja
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	-	Einheit	LL217X	Ja
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	-	Einheit	LL217X	Ja
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	-	Einheit	LL217X	Ja
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	-	Einheit	LL217X	Ja
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	-	Einheit	LL217X	Ja
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	-	Einheit	LL217X	Ja

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute			Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute		
		(Nom)	Lichtstrom	Optik			(Nom)	Lichtstrom	Optik
73803400	LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	161 lm/W	4.500 lm	Breitstrahlend (WB)	73804100	LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend (WB)

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute		
		(Nom)	Lichtstrom	Optik
73805800	LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	161 lm/W	4.500 lm	Tiefstrahlend (NB)
73806500	LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend (WB)
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend (WB)
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	16.000 lm	Breitstrahlend (WB)
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16.000 lm	Breitstrahlend (WB)
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	16.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	8.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	9.000 lm	Breitstrahlend (WB)
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	158 lm/W	9.000 lm	Breitstrahlend (WB)
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	4.500 lm	Breitstrahlend (WB)
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	4.500 lm	Breitstrahlend (WB)
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	161 lm/W	4.500 lm	Breitstrahlend (WB)
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	150 lm/W	4.500 lm	Breitstrahlend (WB)
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	157 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend (WB)
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend (WB)
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	161 lm/W	4.500 lm	Tiefstrahlend (NB)
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	150 lm/W	4.500 lm	Tiefstrahlend (NB)
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	157 lm/W	8.000 lm	Tiefstrahlend (NB)

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute		
		(Nom)	Lichtstrom	Optik
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	158 lm/W	9.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	160 lm/W	16.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
73795200	LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5	158 lm/W	9.000 lm	Breitstrahlend (WB)
73796900	LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5	160 lm/W	16.000 lm	Breitstrahlend (WB)
73797600	LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5	158 lm/W	9.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
73798300	LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5	160 lm/W	16.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
73799000	LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5	161 lm/W	4.500 lm	Breitstrahlend (WB)
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend (WB)
73801000	LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5	161 lm/W	4.500 lm	Tiefstrahlend (NB)
73802700	LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Tiefstrahlend (NB)
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	160 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend (WB)
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	161 lm/W	4.500 lm	Breitstrahlend (WB)
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	164 lm/W	4.500 lm	Breitstrahlend (WB)
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	150 lm/W	4.200 lm	Symmetrisch
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	150 lm/W	4.200 lm	Symmetrisch
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	157 lm/W	8.000 lm	Breitstrahlend (WB)
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	148 lm/W	7.400 lm	Symmetrisch
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	148 lm/W	7.400 lm	Symmetrisch

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
73803400	LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	27,5 W
73804100	LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	50 W
73805800	LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	27,5 W
73806500	LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	50 W
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	50 W
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	51 W
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	102 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	98 W
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	102 W
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	51 W
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	56 W
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	57 W
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x1.5	28 W
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	27,5 W

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	28 W
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	27,5 W
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	51 W
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	50 W
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	28 W
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	27,5 W
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	51 W
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	50 W
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	57 W
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	98 W
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	50 W
73795200	LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5	57 W
73796900	LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5	100 W
73797600	LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5	57 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
73798300	LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5	100 W
73799000	LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5	27,5 W
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	50 W
73801000	LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5	27,5 W
73802700	LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5	50 W
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	50 W
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	28 W
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	27,5 W
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	28 W
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	27,5 W
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	51 W
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	51 W
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	50 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
73803400	LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	Ja
73804100	LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	Ja
73805800	LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	Ja
73806500	LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	Ja
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nein
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nein
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	Nein
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	Nein
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nein
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nein
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nein
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	Ja
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nein
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	Ja
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nein
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	Ja
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	Ja
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	Ja
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	Ja
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	Ja
73795200	LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5	Ja
73796900	LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5	Ja
73797600	LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5	Ja
73798300	LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5	Ja
73799000	LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5	Ja
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	Ja
73801000	LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5	Ja
73802700	LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5	Ja
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	Ja
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Nein
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	Ja
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	Nein
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	Ja
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Nein
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	Nein
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	Ja

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
73803400	LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73804100	LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
73805800	LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
73806500	LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nicht anwendbar	Ja
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nicht anwendbar	Ja
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	Nicht anwendbar	Ja
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	Nicht anwendbar	Ja
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nicht anwendbar	Ja
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nicht anwendbar	Ja
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nicht anwendbar	Ja
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nicht anwendbar	Ja
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nicht anwendbar	Ja
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nicht anwendbar	Ja
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73795200	LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73796900	LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73797600	LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73798300	LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73799000	LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73801000	LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73802700	LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Nicht anwendbar	Ja
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	Nicht anwendbar	Ja

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Nicht anwendbar	Ja
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	Nicht anwendbar	Ja
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	1%	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868236

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868217

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868826

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868830

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868218

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868821

CoreLine Trunking gen2

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868820

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868823

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868825

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868828

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868824

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868994

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867498

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867537

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868234

CoreLine Trunking gen2

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868235

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868205

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868232

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868242

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868233

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868239

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868240

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868241

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868238

CoreLine Trunking gen2

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867518

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867558

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868237

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868819

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868822

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868834

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868992

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868991

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868993

CoreLine Trunking gen2

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868996

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868995

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868997

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868998

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925869001

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868999

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868990

Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868989

CoreLine Trunking gen2

