



Notre bougie LED la plus efficace

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Il s'agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l'entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d'étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n'est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Avantages

- Économie d'énergie, 60 % d'énergie en moins par rapport aux bougies LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles

Fonctions

- Ultra économe en énergie, avec 210 lm/W
- Longue durée de vie, plus de 3 fois supérieure à celle des produits LED normaux
- Optimisation de l'aspect et du toucher, sans impact sur l'application. Facile à installer
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Application

- Application domestique
- Hôtellerie : restaurants et hôtels

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Versions



LED CLA 40W B35 E14 2700K CL
UE SRT4





LED CLA 40W P45 E27 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 2700K CL
UE SRT4 S

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	99 mm

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	111 mm

Informations générales

Nombre de cycles d'allumage	50'000
Durée de vie nominale	50'000 h

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Code couleur	827
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux	485 lm

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	2.3 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Puissance équivalente	40 W

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	70 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
------------------	-------------

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
------------------------------------	-------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	E14

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	B35

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	P45

