



Vår mest effektiva LED-kronljuslampa

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Det här är den mest effektiva LED-kronljuslampan från varumärket Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytetscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Fördelar

- energibesparing, 60 % lägre energiförbrukning än standard Philips LED-kronljuslampor.
- Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
- Enkel ersättning av konventionella ljuskällor

Funktioner

- Ultraenergieffektiv, med 210 lm/W
- Mer än tre gånger så lång livslängd som vanliga LED-produkter
- Optimerat utseende och känsla som inte påverkar användningsområdet. Enkel att installera
- Designad för att synas - snygg både tänd och släckt
- Miljövänlig: innehåller inget kvicksilver eller andra farliga ämnen

Användning

- Användning i hemmet
- Hotell och restauranger

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Versions



LED CLA 40W B35 E14 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 4000K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 2700K CL
UE SRT4 S



LED CLA 40W B35 E14 3000K CL
UE SRT4






LED CLA 40W P45 E27 4000K CL
UE SRT4



LED CLA 40W B35 E14 4000K CL
UE SRT4

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	99 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	45 mm	99 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Allmän information

Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	50 000 h

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde	485 lm

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	2,3 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Motsvarande effekt	40 W

Temperatur

T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
--------------------------	------

Användning och godkännande

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
---------------------------------	-------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
929003625902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27
929003626402	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	E14
929003626102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	E14
929003480902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	E14
929003626502	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	E27
929003626002	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	E14

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgkod
929003625902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	2700 K	827
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	2700 K	827
929003626402	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	4000 K	840
929003626102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	2700 K	827

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgkod
929003480902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	4000 K	840
929003626502	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	4000 K	840
929003626002	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	4000 K	840

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
929003625902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	-20 till +45 °C
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	-20 till +45 °C
929003626402	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	-20 till +45 °C
929003626102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	-20 till +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
929003480902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	-
929003626502	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	-20 till +45 °C
929003626002	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	-20 till +45 °C

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
929003625902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	B35
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45
929003626402	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	P45
929003626102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	P45
929003480902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	B35
929003626502	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	P45
929003626002	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	B35

