



CoreLine Tempo Medium – wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

Coreline Tempo Medium

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. CoreLine Tempo Medium ist eine hocheffiziente und kompakte LED-Scheinwerfer Reihe. Dafür den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen vorgesehenen Scheinwerfer, zeichnen sich durch eine geringere Systemleistung und einen geringen Investitionsaufwand aus. Die Auswahl zwischen verschiedenen Lichtstrompakten und asymmetrischer oder symmetrischer Optik ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen.

Vorteile

- Kurze Amortisationsdauer: Energieeinsparungen von bis zu 65 %
- Wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse
- Kurze Amortisationsdauer: Energieeinsparungen von bis zu 65 %
- Wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse

Coreline Tempo Medium


Merkmale

- Hoch effizient: bis zu 130 lm/W
- Entwickelt für 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 250 W
- Lange Lebensdauer von 75.000 Stunden (L80B10 bei Ta25 °C)
- Systemlichtstrom: 8.000 oder 12.000 lm
- Symmetrisch und asymmetrisch strahlende Optiken
- Externer IP68-Steckanschluss
- Überspannungsschutz: 6 kV

Anwendung

- Freiflächen und Sportanlagen
- Industrieflächen und Ladezonen
- Gebäudefassaden und Werbetafeln

Abmessungsskizzen



Produktdetails



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF

Coreline Tempo Medium

Produktdetails



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Produktfamiliencode	BVP125

Lichttechnische Daten

Typ optische Abdeckung	Flachglas
Standardaufneigung Ansatzmontage	0°
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Grau
--------------	------

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP66
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle		Service Tag
			austauschbar		
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Nein	-	-
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Nein	-	-
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80	Nein	-	-
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	LED80	Nein	-	-
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Nein	Ja	-
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Nein	-	-
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120	Nein	-	-
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	LED120	Nein	-	-
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-	-	-
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-	-	-
79979000	BVP125 LED120-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	-	-	-
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	-	-	-
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	-	-	-
79985100	BVP125 LED80-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	-	-	-

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste	
				Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)
45588000	BVP125 LED80-4S/	9° - 41° x 102°	740 Neutralweiß	4000 K	70

Coreline Tempo Medium

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabe (CRI)	Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabe (CRI)
	740 PSU OFA52 ALU C1KC3						OFA52 ALU C1KC3				
45590300	BVP125 LED80-4S/ 740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	740 Neutralweiß	4000 K	70	90519400	BVP125 LED120-4S/ 730 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	730 Warmweiß	3000 K	70
90518700	BVP125 LED80-4S/ 730 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	730 Warmweiß	3000 K	70	55896000	BVP125 LED160-4S/ 740 OFA52	9° - 41° x 102°	740 Neutralweiß	4000 K	70
90521700	BVP125 LED80-4S/ 730 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	730 Warmweiß	3000 K	70	55897700	BVP125 LED160-4S/ 740 S	69° x 25°	740 Neutralweiß	4000 K	70
45587300	BVP125 LED120-4S/ 740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	740 Neutralweiß	4000 K	70	79979000	BVP125 LED120-4S/ 840 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	840 Neutralweiß	4000 K	80
45589700	BVP125 LED120-4S/ 740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	740 Neutralweiß	4000 K	70	79980600	BVP125 LED80-4S/ 840 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	840 Neutralweiß	4000 K	80
90515600	BVP125 LED120-4S/ 730 PSU	9° - 41° x 102°	730 Warmweiß	3000 K	70	79984400	BVP125 LED120-4S/ 830 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	830 Warmweiß	3000 K	80
						79985100	BVP125 LED80-4S/ 830 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	830 Warmweiß	3000 K	80

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik im	
		Lichtstrom	Außenbereich
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	8.000 lm	Asymmetrisch
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	8.000 lm	Symmetrisch
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	8.000 lm	Asymmetrisch
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	8.000 lm	Symmetrisch
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	12.000 lm	Asymmetrisch
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	12.000 lm	Symmetrisch
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	12.000 lm	Asymmetrisch

Order Code	Full Product Name	Optik im	
		Lichtstrom	Außenbereich
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	12.000 lm	Symmetrisch
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	16.000 lm	Asymmetrisch
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	16.000 lm	Symmetrisch
79979000	BVP125 LED120-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	12.000 lm	Asymmetrisch
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	8.000 lm	Asymmetrisch
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	12.000 lm	Asymmetrisch
79985100	BVP125 LED80-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	8.000 lm	Asymmetrisch

Betrieb und Elektrik

Coreline Tempo Medium

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Order Code	Full Product Name	Systemleistung
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W	90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	88 W
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W	55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	59 W	55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	59 W	79979000	BVP125 LED120-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	94 W
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W	79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	60 W
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W	79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	105 W
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	88 W	79985100	BVP125 LED80-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	70 W

