



LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight – Hohe Effizienz, Komfort und elegantes Design

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 136 lm/ W ist LuxSpace eine der effizientesten Downlightfamilien am Markt. Zusätzlich wurde der Sehkomfort durch eine vergrößerte Lichtaustrittsfläche verbessert, die für Blendungsreduzierung und ein angenehmes, natürliches Licht sorgt. Die schlanke Gehäuseform, filigrane Downlightringe (auch in hochglänzendem Aluminium), sowie rahmenlose Versionen sorgen für ein frisches Design. Nach wie vor zeichnet sich diese LED Downlightfamilie durch ihre große Vielfalt aus, mit der sämtliche Anforderungen hochwertiger Allgemeinbeleuchtung realisiert werden können. Als Ergänzung zu LuxSpace Downlights für die Allgemeinbeleuchtung gibt es für beeindruckende Akzente zusätzlich LuxSpace Accent!

Vorteile

- Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 136 lm/ W eine der effizientesten Downlight-Familien am Markt
- Verbessertes Design und verbesserter Sehkomfort
- Vielseitig einsetzbar, da Bestandteil einer umfangreichen Produktfamilie mit vielen Auswahlmöglichkeiten

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Merkmale

- Einbau- und Anbaudownlights mit verschiedenen Lumenpaketen (bis zu 6000 lm)
- In flacher (bis zu UGR 22) oder hoher Bauform (bis zu UGR 19)
- Verschiedene Farbtemperaturen
- Unterschiedliche Reflektoren: hochglänzend, facettiert, matt oder weiß
- Vielfältige Farben der Downlightringe: hochglänzend, grau, schwarz, weiß, aber auch als rahmenlose Version erhältlich
- Auf Anfrage auch notstromtauglich (gem. EN60598-2-22) erhältlich
- Schutzgläser erhältlich (IP54, raumseitig)
- Viele weitere Möglichkeiten: Notlicht, leuchtenintegriert mit Einzelbatterie (3 Std.), abgependeltes Zubehör, Durchgangsverdrahtung, Wieland-Stecker etc.
- Auch als Anbauvariante verfügbar


Anwendung

- Allgemeinbeleuchtung z.B. in Büro- und Besprechungsräumen, Fluren und weiteren Verkehrswegen, Bahnhöfen und Flughäfen

Versions





LuxSpace recessed with faceted reflector




LuxSpace recessed with white reflector

Abmessungsskizzen



LuxSpace Compact Einbaudownlight

Abmessungsskizzen



Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	-

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Mechanik und Gehäuse

Typ optische Abdeckung	-
Gehäusefarbe	Weiß
Schlagfestigkeit (IK)	IK02

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar	Service Tag
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-	Nein	Ja
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Nein	Ja
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nein	Ja
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nein	Ja
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-	Nein	Ja
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-	Nein	Ja
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	Nein	Ja
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	Nein	Ja
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-	Nein	Ja
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-	Nein	Ja
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nein	Ja
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nein	Ja
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	Nein	Ja
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	Nein	Ja
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	-	Nein	Ja
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	-	Nein	Ja
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-	Nein	Ja
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-	Nein	Ja
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nein	Ja
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nein	Ja
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-	Nein	Ja
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-	Nein	Ja
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nein	Ja
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nein	Ja
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-	Nein	Ja
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-	Nein	Ja
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nein	Ja
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nein	Ja
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	20S	Ja	-
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	20S	Ja	-
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	24S	Ja	-

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle		Service Tag
			austauschbar		
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-	Nein		Ja
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-	Nein		Ja
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-	Nein		Ja
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-	Nein		Ja
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-	Nein		Ja
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-	Nein		Ja
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Nein		Ja
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Nein		Ja
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nein		Ja
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nein		Ja
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-	Nein		Ja
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-	Nein		Ja
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	Nein		Ja
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	Nein		Ja
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nein		Ja
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nein		Ja
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	Nein		Ja
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	Nein		Ja
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-	Nein		Ja
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-	Nein		Ja
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nein		Ja
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nein		Ja
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-	Nein		Ja
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-	Nein		Ja
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nein		Ja
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nein		Ja
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	20S	Ja		-
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	20S	Ja		-
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	24S	Ja		-

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nach oben gerichtete	
		Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Lichtstromrate
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	3000 K	131 lm/W	1.300 lm	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	141 lm/W	1.300 lm	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-	3000 K	131 lm/W	1.300 lm	-

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nach oben gerichtete	
		Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Lichtstromrate
	VLC-E C WH				
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	1.300 lm	-
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	-

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Nach oben gerichtete Lichtstrom	Nach oben gerichtete Lichtstromrate
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	149 lm/W	2.200 lm	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	3000 K	113 lm/W	2.200 lm	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	4000 K	124 lm/W	2.200 lm	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	4000 K	149 lm/W	2.200 lm	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	-
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	149 lm/W	2.200 lm	-
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	3000 K	113 lm/W	2.200 lm	-
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C	4000 K	124 lm/W	2.200 lm	-

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Nach oben gerichtete Lichtstrom	Nach oben gerichtete Lichtstromrate
96992900	ELP3 WH DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	-
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	4000 K	149 lm/W	2.200 lm	-
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	3000 K	130 lm/W	2.600 lm	-
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	4000 K	141 lm/W	2.600 lm	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	130 lm/W	2.600 lm	-
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	2.600 lm	-
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	3000 K	133 lm/W	4.400 lm	-
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	4000 K	147 lm/W	4.400 lm	-
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	133 lm/W	4.400 lm	-

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nach oben gerichtete	
		Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Lichtstromrate
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	147 lm/W	4.400 lm	-
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	3000 K	129 lm/W	6.200 lm	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	4000 K	141 lm/W	6.200 lm	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	129 lm/W	6.200 lm	-
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	6.200 lm	-
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	4000 K	161 lm/W	2.100 lm	0
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	4000 K	161 lm/W	2.100 lm	0
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	4000 K	160 lm/W	2.400 lm	0
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	-
96983700	DN570B LED20S/840	4000 K	149 lm/W	2.200 lm	-

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nach oben gerichtete	
		Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Lichtstromrate
	PSU-E F WH				
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	3000 K	113 lm/W	1.850 lm	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	4000 K	125 lm/W	1.850 lm	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	4000 K	149 lm/W	2.200 lm	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	131 lm/W	1.300 lm	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	141 lm/W	1.300 lm	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	131 lm/W	1.300 lm	-
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	1.300 lm	-
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	-
96977600	DN571B LED20S/840	4000 K	149 lm/W	2.200 lm	-

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Nach oben gerichtete Lichtstromrate
	840 PSU-E C WH				
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	3000 K	113 lm/W	2.200 lm	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	4000 K	124 lm/W	2.200 lm	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	-
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	149 lm/W	2.200 lm	-
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	3000 K	113 lm/W	2.200 lm	-
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	4000 K	124 lm/W	2.200 lm	-
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	3000 K	130 lm/W	2.600 lm	-
97001700	DN571B LED24S/840	4000 K	141 lm/W	2.600 lm	-

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Nach oben gerichtete Lichtstromrate
	PSU-E C WH				
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	130 lm/W	2.600 lm	-
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	2.600 lm	-
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	3000 K	133 lm/W	4.400 lm	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	4000 K	147 lm/W	4.400 lm	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	133 lm/W	4.400 lm	-
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	147 lm/W	4.400 lm	-
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	4000 K	161 lm/W	2.100 lm	0
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	4000 K	161 lm/W	2.100 lm	0
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	4000 K	160 lm/W	2.400 lm	0

Betrieb und Elektrik

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Systemleistung
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	50 to 60 Hz	9,9 W
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	48 W
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	44 W
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	48 W
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	44 W
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Systemleistung
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Maximaler	
		Dimmbar	Dimmlevel
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Nein	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Nein	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Nein	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Nein	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nein	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nein	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Nein	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Nein	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja	1%
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Maximaler	
		Dimmbar	Dimmlevel
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Ja	1%
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Ja	1%
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Nein	Nicht anwendbar
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Nein	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Nein	Nicht anwendbar
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Nein	Nicht anwendbar
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Nein	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Nein	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Maximaler	
		Dimmbar	Dimmlevel
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Nein	Nicht anwendbar
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Nein	Nicht anwendbar
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Nein	Nicht anwendbar
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Nein	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Nein	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Nein	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Nein	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Nein	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Nein	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Nein	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Nein	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Nein	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Nein	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nein	-

Order Code	Full Product Name	Maximaler	
		Dimmbar	Dimmlevel
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nein	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja	1%
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja	1%
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Nein	Nicht anwendbar
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Nein	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Nein	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Nein	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Nein	Nicht anwendbar
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Nein	Nicht anwendbar
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Nein	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	IP20
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	IP20/54
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	IP20/54
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	IP20/54
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	IP20
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	IP20
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP20
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	IP20
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	IP20
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	IP20
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	IP20
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	IP20
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	IP20
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	IP20
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP20
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	IP20
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	IP20

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA- VLC-E C WH	-	-
96969100	DN570B LED12S/840 DIA- VLC-E C WH	-	-
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	3 Stunde(n)
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	3 Stunde(n)
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	3 Stunde(n)
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	3 Stunde(n)
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	-	-
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	-	-
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-	-
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-	-
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	-	-
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-	-
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	-	-
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU- E C WH	-	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU- E C WH	-	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA- VLC-E C WH	-	-
96971400	DN571B LED12S/840 DIA- VLC-E C WH	-	-
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	3 Stunde(n)
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	3 Stunde(n)

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
96994300	DN571B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH	-	-
96995000	DN571B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH	-	-
96996700	DN571B LED20S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	3 Stunde(n)
96997400	DN571B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	3 Stunde(n)
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-	-
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA- VLC-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
97005500	DN571B LED24S/840 DIA- VLC-E C WH	-	-
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA- VLC-E C WH	-	-
97021500	DN571B LED40S/840 DIA- VLC-E C WH	-	-
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-	-
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-	-
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	+10 bis +25 °C	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA- VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96969100	DN570B LED12S/840 DIA- VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C	-

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	+10 bis +25 °C	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	+10 bis +25 °C	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96989900	DN570B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96990500	DN570B LED20S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C	-
96991200	DN570B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C	-
96992900	DN570B LED20S/830 DIA- VLC-E C PG WH	+10 bis +25 °C	-
96993600	DN570B LED20S/840 DIA- VLC-E C PG WH	+10 bis +25 °C	-

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	0,4
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA- VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
97003100	DN570B LED24S/840 DIA- VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	0,4
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	0,4
97018500	DN570B LED40S/830 DIA- VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
97019200	DN570B LED40S/840 DIA- VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA- VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
97035200	DN570B LED60S/840 DIA- VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
58581200	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	+10 bis +35 °C	-
58583600	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	+10 bis +35 °C	-
58585000	DN570B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	+10 bis +35 °C	-
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	+10 bis +25 °C	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	+10 bis +25 °C	-

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	+10 bis +25 °C	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	+10 bis +25 °C	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	+10 bis +25 °C	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	+10 bis +25 °C	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96995000	DN571B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
96996700	DN571B LED20S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C	-
96997400	DN571B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C	-
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	0,4
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C	-
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10 bis +35 °C	-
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10 bis +35 °C	-
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10 bis +35 °C	-

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	-
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-

Produktdaten


LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	DN570B	58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	DN570B
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	DN570B	96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	DN570B
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	DN570B
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B	96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	DN570B
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	DN570B	96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	DN570B
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	DN570B	96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	DN570B
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN570B	96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	DN570B
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN570B	96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	DN571B
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	DN570B	96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	DN571B
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	DN570B	96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B	96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	DN571B
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN570B	96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	DN571B
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN570B	96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN571B
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	DN570B	96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN571B
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	DN570B	96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	DN570B	96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	DN570B	96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN571B
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN571B
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B	97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	DN571B
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	DN570B	97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	DN571B
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	DN570B	97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B	97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	DN571B
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	DN570B	97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	DN571B
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	DN570B	97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B	58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN571B
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN570B	58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	DN571B
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	DN570B	58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	DN571B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100875




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100838




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100856


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100865




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100873




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100886




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100845




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100904




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100888



Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100868




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100874




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100841


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100853




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100834




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100848




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100872




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100847




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100867



Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100905




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100863




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100836


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100885




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100861




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100906




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100835




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100887




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100871



Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100859




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100869




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100843


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100846




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100858




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100890




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100870




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100839




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100891



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100852




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100884




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100857


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100864




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100844




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100866




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100851




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100849




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100903



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100837




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100840




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100842


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100850




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100854




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100855




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100862




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100860




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100889



Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505102656




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505102655




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505102653

LuxSpace Compact Einbaudownlight


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505102657



Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505102654



Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505102652

