



Philips LuxSpace, recessed – Tehokas, miellyttävä valo ja tyylikäs muotoilu

LuxSpace, recessed

Asiakkaat haluavat optimoida resurssinsa. Tämä ei tarkoita ainoastaan käyttökustannuksia, kuten energiaa, vaan myös käyttäjiin liittyviä kustannuksia, joilla on paljon suurempi vaikutus tuottoon. LuxSpace on valaisin, jossa tehokkuus, miellyttävä valaistus ja muotoilu ovat täydellisessä tasapainossa keskenään, valotehosta, värintoistosta ja valonjaosta tinkimättä. LuxSpace-valaisimen monipuoliset asetukset mahdollistavat käyttömukavuutta tukevan valaistuksen – käyttökohteesta riippumatta. Toimistoissa LuxSpace parantaa viihtyvyyttä ja hyvinvointia Tunable White -tuotteiden ja valaistuksen ohjausjärjestelmien avulla.

Hyödyt

- Luokkansa paras teho, jopa 160 lm/W
- Miellyttävä ja, luonnolliselta vaikuttava valo
- Integroitu täydellisesti kattoon (kapeareunainen tai reunaton versio kipsilevykattoja varten)
- Parannettu häikäisy-suodatin toimistoympäristöön
- Korkea värintoistoindeksi CRI90 (R9>50), joka toistaa värit erinomaisesti
- Tasainen valaistus leveään valonjaon ansiosta
- Tukee ihmiskeskeistä valaistusta Tunable white -version ansiosta ja integroiduilla valaistusohjaimilla

LuxSpace, recessed

Ominaisuudet

- Erittäin pienet (DN560B/DN561B) ja kompaktit (DN570B/DN571B) koot uppoasennusta varten
- Neliömäiset uppoasennettavat (DN572B) ja pyöreät pinta-asennettavat (DN570C) versiot kompaktissa koossa
- Kehyksetön versio saatavana
- UGR19- ja UGR22-versiot erikorkuisina
- Väri vaihtoehdot: kiiltävä metalli, valkoinen (RAL9003), harmaa (RAL9006), musta (RAL9004) vakiona (mikä tahansa muu RAL-väri tilattavissa)
- Saatavilla versio keskitettyyn turvavalaistukseen, jossa on käytössä tasavirtalähde (tilauksesta)
- Useita lisävaihtoehtoja: PG ja PGO (IP54, etupuoli), turvavalaistus (yhellä akulla 3 tuntia), riippuvat koriste lasit, läpijohto, Eca- ja B2ca-kaapeli- ja liitinvaihtoehdot
- Pidentetty hyötykäyttöikä: 50 000 tuntia (L90)

Käyttökohteet


- Myymälät
- Toimistot
- Sairaalat ja hoitolaitokset
- Hotellit ja ravintolat
- Lentokentät
- Museot
- Korkeat eteisaulat

Versions



IPPR DN570Bi 0005

Mittapiirros



Yleistä tietoa

Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Optiikan tyyppi	-
-----------------	---

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Optiikan suojan tyyppi	-
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Ei
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Ei
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Ei
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Ei
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Ei
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	Ei
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	-	Ei
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	-	Ei
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	-	Ei
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	-	Ei
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	-	Ei
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	-	Ei
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	20S	Kyllä
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	20S	Kyllä
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	24S	Kyllä
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-	Ei
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Ei
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Ei
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Ei
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-	Ei
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Ei
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	Ei
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	-	Ei
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	-	Ei
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	-	Ei
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	-	Ei
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	-	Ei
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	-	Ei
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	20S	Kyllä
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	20S	Kyllä
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	24S	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

LuxSpace, recessed

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W	910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W	910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	-	3000 K	>90	130 lm/W
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W	910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	-	4000 K	>90	133 lm/W
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W	910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	161 lm/W
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W	910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-	4000 K	>80	161 lm/W
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	- °	Tunable white 2700-6500 K	>80	100 lm/W	910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W	910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	130 lm/W	910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W	910505100865	DN571B LED20S/840	-	4000 K	>80	149 lm/W

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
	DIA-VLC-E C WH						WIA-E C WH				
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W	910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W	910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	-	3000 K	>90	130 lm/W
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	- °	Tunable white 2700-6500 K	>80	100 lm/W	910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	-	4000 K	>90	133 lm/W
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W	910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	161 lm/W
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	140 lm/W	910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-	4000 K	>80	161 lm/W
910505102302	DN571B LED40S/830	-	3000 K	>80	133 lm/W	910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	160 lm/W

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Ylöspäin suuntautuvan valon suhde
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2 200 lm	-
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2 200 lm	-
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2 600 lm	-
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	4 400 lm	-
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4 400 lm	-
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	3 100 lm	-
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	2 600 lm	-
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	2 600 lm	-
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	4 400 lm	-
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	4 400 lm	-
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	2 600 lm	-
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	2 600 lm	-

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Ylöspäin suuntautuvan valon suhde
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	2 100 lm	0
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	2 100 lm	0
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	2 400 lm	0
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	1 850 lm	-
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1 300 lm	-
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2 200 lm	-
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2 200 lm	-
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	4 400 lm	-
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4 400 lm	-
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	3 100 lm	-
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	2 600 lm	-
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	2 600 lm	-

Order Code	Full Product Name	Ylöspäin suuntautuvan	
		Valovirta	valon suhde
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	4 400 lm	-
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	4 400 lm	-
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	2 600 lm	-
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	2 600 lm	-

Order Code	Full Product Name	Ylöspäin suuntautuvan	
		Valovirta	valon suhde
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	2 100 lm	0
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	2 100 lm	0
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	2 400 lm	0

Käyttö- ja sähkötiiedot

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	16,4 W

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Kyllä	1%
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Kyllä	1%
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Kyllä	1%
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Kyllä	1%
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Kyllä	1%
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	Kyllä	1%
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	Kyllä	10%
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	Kyllä	10%
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	Kyllä	10%
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	Kyllä	10%

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Ei	-
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Kyllä	1%
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Kyllä	1%
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Kyllä	1%
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Ei	-

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Kyllä	1%
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	Kyllä	1%
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	Kyllä	10%
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	Kyllä	10%
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	Kyllä	10%
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	Kyllä	10%

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Ei	Ei sovellettavissa

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	ENEC-merkintä	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	-
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	-
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	-
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	-
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	-
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	+10...+25 °C	-	-
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	0,5
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	0,5
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	0,5
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	0,5
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	0,4
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	0,4

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	ENEC-merkintä	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10...+35 °C	ENEC-merkki	-
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10...+35 °C	ENEC-merkki	-
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10...+35 °C	ENEC-merkki	-
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	-
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	-
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	-
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	-
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	-
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	-
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	+10...+25 °C	-	-
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	0,5
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	0,5

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	ENEC-merkintä	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	0,5
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	0,5
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	0,4
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	+10...+25 °C	ENEC-merkki	0,4

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	ENEC-merkintä	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10...+35 °C	ENEC-merkki	-
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10...+35 °C	ENEC-merkki	-
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10...+35 °C	ENEC-merkki	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307,0.326) SDCM≤4
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	-
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2


Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307,0.326) SDCM≤4
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	DN570B
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	DN570B
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	DN570B
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	DN570B
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	DN570B
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	DN570B
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	DN570B
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN570B
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	DN570B
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	DN570B
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	DN570B

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	DN571B
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	DN571B
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	DN571B
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	DN571B
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	DN571B
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	DN571B
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	DN571B
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	DN571B
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN571B
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	DN571B
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	DN571B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102303




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100865




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102299




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100886




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100888




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102295



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102305




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102298




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100841


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102304




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100872




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100902




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102301




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102307




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100859



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102302




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100901




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100858


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100891




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102296




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100864




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100854




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100889




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102297



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102306




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102656




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505102655


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505102653



Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505102657



Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505102654



Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505102652

