



LuxSpace encastrada – elevada eficiência, conforto visual e design atraente

LuxSpace, recessed

Os clientes procuram otimizar todos os recursos que possuem e tal implica não só os custos de funcionamento (energia, etc.) como também os recursos humanos disponíveis. A poupança de energia é, portanto, uma prioridade; contudo não deverá ter um efeito negativo no bem-estar dos funcionários, que necessitam de um ambiente agradável para serem mais produtivos, nem nos clientes, que pretendem desfrutar da experiência de compra. LuxSpace oferece a combinação perfeita entre eficiência, conforto da luz e design, sem comprometer o desempenho da iluminação (composição de cores e uniformidade de cor). Disponibiliza várias opções para criar o ambiente pretendido, independentemente da aplicação.

Benefícios

- Eficiência máxima em toda a gama: até 100 lm/W
- Cria um luz suave e natural que assegura o conforto visual
- Integração perfeita com o tecto, graças ao rebordo fino e estreito; versão sem rebordo ideal para integração em tectos de estuque

Características

- Opção entre quatro ópticas: elevado brilho, facetado, mate e branco
- Altura: elevada (até UGR 19), baixa (até UGR 22)
- Temperatura de cor: 3000 ou 4000 K
- Cores do aro: elevado brilho metalizado, branco (RAL9010), cinzento, preto (RAL9005) como standard (qualquer outra cor RAL disponível a pedido)
- Disponível em versão sem rebordo
- Disponível em versão de montagem em superfície
- Compatível com iluminação de emergência central com alimentação CC
- Várias opções adicionais: PG e PGO (superfície frontal IP54), iluminação de emergência (uma única bateria 3 horas), vidros decorativos suspensos, ligação de passagem

Aplicação

- Escritórios
- Revenda
- Hospitais
- Hotéis
- Aeroportos

Versions





LuxSpace recessed with white reflector




IPPR DN570Bi 0015

Desenho dimensional



Desenho dimensional



Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Tipo de ótica	-
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220 a 240 V
Adequado para uma comutação aleatória	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Branco
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +25 °C
Marca CE	Sim
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-	3000 K	131 lm/W	1.300 lm
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	141 lm/W	1.300 lm
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	131 lm/W	1.300 lm
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	141 lm/W	1.300 lm
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	149 lm/W	2.200 lm
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-	4000 K	149 lm/W	2.200 lm
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	149 lm/W	2.200 lm
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	141 lm/W	2.600 lm
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	141 lm/W	2.600 lm
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	133 lm/W	4.400 lm
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	147 lm/W	4.400 lm
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	133 lm/W	4.400 lm

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	147 lm/W	4.400 lm
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	- °	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	3.100 lm
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	129 lm/W	6.200 lm
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	141 lm/W	6.200 lm
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	129 lm/W	6.200 lm
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	141 lm/W	6.200 lm
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-	4000 K	149 lm/W	2.200 lm
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	131 lm/W	1.300 lm
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	141 lm/W	1.300 lm
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	131 lm/W	1.300 lm
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	141 lm/W	1.300 lm
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	149 lm/W	2.200 lm
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	149 lm/W	2.200 lm
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	141 lm/W	2.600 lm
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	141 lm/W	2.600 lm
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	133 lm/W	4.400 lm
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	147 lm/W	4.400 lm
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	133 lm/W	4.400 lm
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	147 lm/W	4.400 lm
97031400	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	- °	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	3.100 lm

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Frequência de linha	Consumo de	
			Energia	
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	50 to 60 Hz	9,9 W	
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W	
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W	
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W	
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W	
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W	
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	14,8 W	
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W	
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W	
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W	
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W	
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W	
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W	
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	33 W	
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	30 W	
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W	
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W	
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W	
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	48 W	
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	44 W	
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	48 W	

Order Code	Full Product Name	Frequência de linha	Consumo de	
			Energia	
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	44 W	
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	14,8 W	
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W	
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W	
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W	
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W	
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W	
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W	
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W	
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W	
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W	
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W	
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W	
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W	
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	33 W	
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	30 W	
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W	
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W	
97031400	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W	

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Não	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Não	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Não	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Não	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Não	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Não	Não aplicável
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Não	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Não	Não aplicável
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Não	Não aplicável
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	Sim	1%
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Não	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Não	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Não	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Não	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Não	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Não	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Não	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Não	Não aplicável
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Não	-

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Não	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Não	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Sim	1%
97031400	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	Sim	1%

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	IP20
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	IP20
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	IP20
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	IP20
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97031400	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	IP20

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico	
		Marca ENEC	(SVM)
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Marca ENEC	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Marca ENEC	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-

Order Code	Full Product Name	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico	
		Marca ENEC	(SVM)
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Marca ENEC	0,4
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Marca ENEC	0,4
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Marca ENEC	0,4
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-

		Medida de visibilidade do efeito estroboscópico	
Order Code	Full Product Name	Marca ENEC	(SVM)
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	-
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Marca ENEC	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307,0.326) SDCM≤4
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2

Dados do produto

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	DN570B
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	DN570B
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	DN570B

		Medida de visibilidade do efeito estroboscópico	
Order Code	Full Product Name	Marca ENEC	(SVM)
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Marca ENEC	0,4
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Marca ENEC	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Marca ENEC	-
97031400	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	-




Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97031400	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307,0.326) SDCM≤4

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	DN570B
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	DN570B
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	DN570B

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	DN570B
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	DN570B
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	DN570B
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
97030700	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	DN570B
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	DN570B
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	DN570B
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	DN570B
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	DN571B
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	DN571B

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	DN571B
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	DN571B
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	DN571B
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	DN571B
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	DN571B
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	DN571B
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
97031400	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	DN571B




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100875

Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100838

Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100865




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100873


Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100886

Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100904


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100888




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100868




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100874




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100841




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100834




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100872



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100847




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100902




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100905


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100836




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100885




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100906




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100835




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100887




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100871



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100859




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100869




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100843


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100901




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100846




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100858




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100890




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100870




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100839



Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100891




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100884




Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100857


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100864




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100851




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100903




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100837



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100840



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100842



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100889

LuxSpace, recessed

