



Flexible, kostengünstige und professionelle Strahler für den Einzelhandel

GreenSpace Accent Gridlight

Das kardianische GreenSpace Accent Gridlight bietet erstklassigen LED-Ersatz für konventionelle CDM- oder Halogen-Leuchten. Diese LED-Lösungen bieten beste Lichtqualität und hohe Energieersparnisse bei einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Dank des Deckenausschnittes und der zwei Montagefedern lassen sich die Leuchten von nur einem Installateur schnell und einfach montieren. Für Modegeschäfte sind GreenSpace Accent Gridlights auch mit besonderen LED-Modulen erhältlich, die die Ware im besten Licht präsentieren. PremiumColour LED-Module bieten brillante Farben bei intensiven Weißtönen. PremiumWhite LED-Module sind die beste Alternative für CDM Elite-Leuchten und bieten eine gute Farbwiedergabe bei einem warmem Ambiente.

Vorteile

- Einfacher 1:1 Ersatz für konventionelle CDM-Einbaustrahler
- Kurze Amortisationsdauer im Vergleich zu CDM-Leuchten dank hoher Lichtausbeute
- Hochwertige Akzentbeleuchtung dank der PerfectAccent Reflektoren
- Echt kardianische Strahler mit einem ansprechenden Design

GreenSpace Accent Gridlight

Merkmale

- Leuchte für den 1:1 Ersatz von CDM-Leuchten
- Ansprechendes Design, hochwertige Verarbeitung
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 126 lm/W
- Mit verschiedenen Lichtstrompaketen, Ausstrahlungswinkeln und Lichtfarben erhältlich.
- Gutes Preis-Leistungs Verhältnis


Anwendung

- Einzelhandel, z.B. Modegeschäfte oder Kaufhäuser, aber auch für Büros oder repräsentative Bereiche.

Hinweise

- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Abmessungsskizzen



Produktdetails

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP09



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP08



GreenSpace Accent Gridlight

Produktdetails

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP10



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP02



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP06



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP01



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP04



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP05



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP11



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP12



GreenSpace Accent Gridlight

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Optik	Tiefbreitstrahlend (MB)
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
----------------------------	----------------

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
--------------	------

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	CE-Zeichen
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IKC

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
---	------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Anzahl Vorschaltgeräte	Produktfamiliencode
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Einheit	GD301B
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Einheit	GD301B
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Einheit	GD301B
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	2 Einheiten	GD302B
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 Einheiten	GD302B
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2 Einheiten	GD302B
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	2 Einheiten	GD302B
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 Einheiten	GD302B
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	2 Einheiten	GD302B

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	80	118 lm/W	1.700 lm

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	80	117 lm/W	2.700 lm

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	80	123 lm/W	3.900 lm
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	80	118 lm/W	3.400 lm
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	90	125 lm/W	3.500 lm
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	80	117 lm/W	5.700 lm

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	90	121 lm/W	5.700 lm
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	90	121 lm/W	5.700 lm
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	80	123 lm/W	7.800 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14,4 W
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	23,5 W
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31,5 W
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	28,8 W
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	28 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	47 W
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	47 W
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	47 W
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	63 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	Ja
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nein
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nein

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434.0.403)<3
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434.0.403)<3
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434.0.403)<3
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434.0.403)<3
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422.0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434.0.403)<3
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	(0.422.0.386)<2
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422.0.386)<2
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434.0.403)<3

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	1%
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - GD301BI -
910505101511

Polar Normal (separate) - GD301BI -
910505101506

Polar Normal (separate) - GD301BI -
910505101504

Polar Normal (separate) - GD301BI -
910505101512

Polar Normal (separate) - GD301BI -
910505101508

Polar Normal (separate) - GD301BI -
910505101507

Polar Normal (separate) - GD301BI -
910505101509

Polar Normal (separate) - GD301BI -
910505101505

Polar Normal (separate) - GD301BI -
910505101510

GreenSpace Accent Gridlight

