



Painel Philips CoreLine: instalação fácil, excelente iluminação

Painel CoreLine gen6

O painel CoreLine Gen6 da Philips cumpre a promessa CoreLine de inovação, instalação fácil e excelente iluminação. Concebido para substituir diretamente luminárias funcionais em aplicações de iluminação geral, esta inovadora funcionalidade Tudo em um do painel luz LED oferece uma seleção de três pacotes lumínicos e três temperaturas de cor numa única luminária. Isto facilita a seleção do produto certo, possibilita a flexibilidade de responder às preferências do cliente no local e implica menos códigos de produtos em stock. A instalação deste painel CoreLine RC132V LED é rápida e fácil graças a um conector rápido ou flywire do produto. A gama CoreLine inclui as luminárias Interact Ready com comunicações sem fios integradas, prontas para serem utilizadas com gateways, sensores e software Interact.

Benefícios

- Produtos de baixo risco e fiáveis
- Trabalhe mais rápido com estes produtos fáceis de instalar
- Sem confusão com fácil seleção de produtos
- Mantenha-se relevante integrando a IoT e os sistemas de iluminação conectada

Painel CoreLine gen6

Características

- L90 a 50 mil horas/L80 a 100 mil horas com garantia de 5 anos
- Conector rápido (verde/branco, Flywire, WAGO e Schuko)
- Versões de elevada emissão de lúmenes conformes e não conformes às normas de escritório
- IRC 80/CRI 90 no SDCM <3
- IRC 80 4000 K 140 lm/W e 3000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- UltraEficiente 4000 K >160 lm/W
- Tudo em um: vários pacotes lumínicos e temperaturas de cor numa única luminária

Aplicação

- Escritórios
- Cuidados de saúde
- Edifícios municipais
- Escolas

Versions

Philips CoreLine panel G6 All in W30L120



CoreLine panel G6 W60L60 IP65





Philips CoreLine panel G6 All in MultiLumen W60L60



CoreLine panel G6 PSU W30L120 SIA Sensor RTP




Desenho dimensional




Painel CoreLine gen6

Desenho dimensional




Desenho dimensional




Painel CoreLine gen6

Desenho dimensional



Detalhes do produto



Painel CoreLine gen6


Detalhes do produto



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side
DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP




CoreLine panel G6 IP65 PSD driver


Painel CoreLine gen6

Detalhes do produto

CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 WIA driver DPP



CoreLine panel G6 NOC Optical window DPP




CoreLine panel G6 All in driver open DPP



CoreLine panel G6 All in driver DPP



CoreLine panel G6 PSU driver open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD back side



CoreLine panel G6 W60L60 OC Optical window DPP



Painel CoreLine gen6

Detalhes do produto



Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Funcionamento de emergência	
Central de emergência	Não
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Service tag
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Sim
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Sim
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Sim
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Sim
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Sim
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Sim
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Sim
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Sim
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Sim
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Sim
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Sim
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Sim
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Sim
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Sim
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Sim
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Sim
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Sim
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Sim
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Sim
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Sim
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Sim
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Sim
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Sim
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Sim
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Sim
83523800		-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Sim
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Sim
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Sim
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Sim

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Painel CoreLine gen6

Order	Full Product Name	Tipo "All-in"	Ângulo	Temperatura	Índice de
			do feixe da fonte de luz	de cor correlacionada (Nom.)	Restituição Cromática (IRC)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	4000 K	>80
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	3000 K	>80
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 °	4000 K	>80
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	120 °	4000 K	>90
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80

Order	Full Product Name	Tipo "All-in"	Ângulo	Temperatura	Índice de
			do feixe da fonte de luz	de cor correlacionada (Nom.)	Restituição Cromática (IRC)
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 °	3000 K	>80
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	4000 K	>90
83523800		-	90 °	4000 K	>80
74990099	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 °	3000 K	>80
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
73518799	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
73519499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Painel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo	Tipo de ótica
			Luminoso	
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	132 lm/W	4.300 lm	Abertura de feixe 90°
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4.000 lm	Abertura de feixe 90°
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	141 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe 90°
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	139 lm/W	4.000 lm	Abertura de feixe 90°
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	110 lm/W	3.600 lm	Abertura de feixe 90°
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	Abertura de feixe 90°
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	138 lm/W	3.600 lm	Abertura de feixe 120°
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	Abertura de feixe 90°
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	Abertura de feixe 90°
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	111 lm/W	5.000 lm	Abertura de feixe 120°
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	107 lm/W	4.800 lm	Abertura de feixe 90°
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	107 lm/W	4.800 lm	Abertura de feixe 90°
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	110 lm/W	3.600 lm	Abertura de feixe 90°
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	110 lm/W	3.600 lm	Abertura de feixe 90°
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	110 lm/W	3.600 lm	Abertura de feixe 90°

Order Code	Full Product Name	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo	Tipo de ótica
			Luminoso	
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	132 lm/W	5.000 lm	Abertura de feixe 90°
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	131 lm/W	3.400 lm	Abertura de feixe 90°
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	Abertura de feixe 90°
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	139 lm/W	4.300 lm	Abertura de feixe 90°
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	131 lm/W	3.400 lm	Abertura de feixe 120°
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	131 lm/W	3.400 lm	Abertura de feixe 90°
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	138 lm/W	3.600 lm	Abertura de feixe 120°
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	Abertura de feixe 90°
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	Abertura de feixe 90°
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	119 lm/W	3.100 lm	Abertura de feixe 90°
83523800		132 lm/W	4.300 lm	Abertura de feixe 90°
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	141 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe 120°
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	139 lm/W	4.000 lm	Abertura de feixe 90°
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	141 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe 90°
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	141 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe 90°

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Frequência de linha	Consumo	Adequado para uma comutação aleatória
				de Energia	
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220 a 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Não
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220 a 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Não
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Não aplicável
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Frequência de linha	Consumo	Adequado para uma comutação aleatória
				de Energia	
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	220 a 240 V	50 or 60 Hz	27 W	Não
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Não aplicável
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Não aplicável
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Não aplicável
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Não aplicável

Painel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Frequência de linha	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	220 a 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Não aplicável
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220 a 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Não aplicável
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 a 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Não aplicável
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220 a 240 V	50 or 60 Hz	27 W	Não
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220 a 240 V	50 or 60 Hz	27 W	Não
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220 a 240 V	50 or 60 Hz	27 W	Não
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Não aplicável
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Não aplicável
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Não aplicável
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Não aplicável

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Controlo incorporado	Nível de regulação máximo
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Sim	Sensor Interact SNS210	Não aplicável
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Sim	Sensor Interact SNS210	Não aplicável
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Sim	-	1%
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Sim	-	1%
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Não	-	Não aplicável
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Sim	-	1%
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Não	-	Não aplicável
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Frequência de linha	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Não aplicável
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Não aplicável
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Não aplicável
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Não aplicável
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Não aplicável
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Não aplicável
83523800		220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Não
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Não aplicável
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Não aplicável
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Não aplicável
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Regulável	Controlo incorporado	Nível de regulação máximo
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Sim	-	1%
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Não	-	Não aplicável
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Não	-	Não aplicável
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Sim	-	1%
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Não	-	Não aplicável
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Sim	-	10%
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Sim	-	10%
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Sim	-	1%

Painel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Sim	-	1%
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Sim	-	1%
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Sim	-	1%
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Não	-	Não aplicável
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Não	-	Não aplicável
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Não	-	Não aplicável
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Sim	-	1%
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Sim	-	1%
83523800		Sim	Sensor Interact SNS210	Não aplicável
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Não	-	Não aplicável
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Sim	-	1%
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Não	-	Não aplicável
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Sim	-	1%

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento	Código de proteção mecânica	Código de proteção
			contra impactos	de entrada
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Branco	IK02	IP20
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Branco	IK02	IP20
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Branco	IK02	IP20/44
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Branco	IK02	IP20/44
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Branco	IK03	IP20/44
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Branco	IK02	IP20/44
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Branco	IK03	IP20/44
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Branco	IK02	IP20/44
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Branco	IK02	IP20/44
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Branco	IK03	IP65
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Branco	IK03	IP65
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Branco	IK03	IP65
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Branco	IK03	IP20/44
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Branco	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento	Código de proteção mecânica	Código de proteção
			contra impactos	de entrada
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Branco	IK03	IP20/44
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Branco	IK02	IP20/44
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Branco	IK02	IP20/44
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Branco	IK02	IP20/44
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Branco	IK02	IP20/44
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Branco	IK03	IP20/44
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Branco	IK02	IP20/44
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Branco	IK03	IP20/44
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Branco	IK02	IP20/44
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Branco	IK02	IP20/44
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Branco	IK02	IP20/44
83523800		Aço	IK02	IP20
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Branco	IK03	IP20/44
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Branco	IK02	IP20/44

Painel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento	Código de proteção mecânica	Código de proteção
			contra impactos	de entrada
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Branco	IK02	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento	Código de proteção mecânica	Código de proteção
			contra impactos	de entrada
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Branco	IK02	IP20/44

Funcionamento de emergência

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Fluxo de emergência	Tipo de bateria de iluminação de emergência	A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-	-	-
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	-	-	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	250 lm	Lithium	3 h
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-	-	-
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-	-	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-	-	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-	-	-
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Fluxo de emergência	Tipo de bateria de iluminação de emergência	A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	-	-	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-	-	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	250 lm	Lithium	3 h
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	250 lm	Lithium	3 h
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	250 lm	Lithium	3 h
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-

Painel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência		Fluxo de emergência	Tipo de bateria de iluminação de emergência	A duração nominal da iluminação de emergência (quando totalmente carregada)
		de emergência	de emergência			
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	-	-	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência		Fluxo de emergência	Tipo de bateria de iluminação de emergência	A duração nominal da iluminação de emergência (quando totalmente carregada)
		de emergência	de emergência			
83523800		-	-	-	-	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-	-	-	-	-
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-	-	-	-	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-	-	-	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-	-	-	-

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente		Marca de inflamabilidade	Teste de resistência do cabo
		-10 a +35 °C	-10 a +35 °C		
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-10 a +35 °C	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-10 a +35 °C	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-10 a +35 °C	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-10 a +35 °C	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente		Marca de inflamabilidade	Teste de resistência do cabo
		0 °C a 35 °C	-10 a +35 °C		
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 °C a 35 °C	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 850 °C, duração 30 s
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 a +35 °C	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 a +35 °C	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 a +35 °C	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s

Painel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidade	Teste de resistência do cabo
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 °C a 35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 850 °C, duração 30 s
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 °C a 35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 850 °C, duração 30 s
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 °C a 35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 850 °C, duração 30 s
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies	Temperatura 650 °C, duração 30 s

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidade	Teste de resistência do cabo
			normalmente inflamáveis	
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
83523800		0 °C a 35 °C	-	Temperatura 650 °C, duração 30 s
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Temperatura 650 °C, duração 30 s

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
83523800		(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102803




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102818




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102817



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102819



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102802



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102816

Painel CoreLine gen6

