



# Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2: un downlight de acento para comercios que admite mantenimiento y actualizaciones

## GreenSpace Accent Fixed Gen2

Con GreenSpace Accent Fixed Gen2, los comercios y los operadores de edificios pueden disfrutar de una calidad de luz superior y de la eficiencia energética líder del mercado de las ópticas PerfectAccent en un downlighter de acento asequible y sostenible. El mantenimiento y las actualizaciones del driver, los LED y las ópticas son fáciles y solo requieren herramientas estándar. Debido a esto, GreenSpace Accent Fixed Gen2 puede admitir una instalación de iluminación circular. Además de las opciones de regulación, tiene múltiples opciones de integración del sistema, que puede ser tanto inalámbrica como con cable. Existen recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos que prolongan la vida útil, mejoran la presentación, reducen el desperdicio y aumentan las ventas de alimentos. Consulta las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre nuestras recetas PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

### Beneficios

- Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a la óptica PerfectAccent
- Amplía la vida útil del producto con mantenimiento y actualizaciones sencillas
- El diseño de producto limpio y neutro facilita su integración en el techo

# GreenSpace Accent Fixed Gen2

## Características

- Se puede reparar y actualizar con herramientas estándar
- Equipado con la óptica de reflector de vanguardia PerfectAccent
- Huella de carbono reducida gracias a su alta eficacia
- Disponible con recetas de iluminación mediante LED y tonalidades de LED para alimentos frescos
- Opciones de conectividad cableada (DALI) e inalámbrica
- Cristal frontal opcional (recomendado para entornos polvorientos)


## Aplicaciones

- Supermercados e hipermercados
- Grandes comercios
- Centros comerciales

## Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin vidrio plano opcional. El flujo debe reducirse en un 3,5% cuando se usa cristal frontal.
- La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, recomendamos encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra seco.
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse.
- El producto debe instalarse fuera del alcance de los brazos. La manipulación del producto cuando está caliente solo es posible con un guante aislado.

## Plano de dimensiones



## Detalles del producto

GreenSpace Accent Fixed is fully serviceable and upgradeable

RS350B GreenSpace Accent Fixed White standard



# GreenSpace Accent Fixed Gen2

## Detalles del producto



RS350B GreenSpace Accent Fixed  
White painted



RS350B GreenSpace Accent Fixed  
Black standard

| Información general                           |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Driver incluido                               | Sí                                |
| Número de unidades de equipo                  | 1 unidad                          |
| Service tag                                   | Sí                                |
| Datos técnicos de la luz                      |                                   |
| Ángulo del haz de fuente de luz               | 120 °                             |
| Operativos y eléctricos                       |                                   |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase II                |
| Tensión de entrada                            | 220 a 240 V                       |
| Line Frequency                                | 50 to 60 Hz                       |
| Adecuado para conmutación aleatoria           | No                                |
| Mecánicos y de carcasa                        |                                   |
| Clase de peligro de explosión                 | -                                 |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK02                              |
| Código de protección de entrada               | IP20                              |
| Funcionamiento de emergencia                  |                                   |
| Emergencia centralizada                       | No                                |
| Aprobación y aplicación                       |                                   |
| Rango de temperatura ambiente                 | +10 °C a +35 °C                   |
| Marca CE                                      | Sí                                |
| Certificado ENEC                              | Certificado ENEC                  |
| Marca de inflamabilidad                       | -                                 |
| Test del hilo incandescente                   | Temperatura 650 °C, duración 30 s |
| Valor de parpadeo (PstLM)                     | 0,9                               |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)        |                                   |
| Tolerancia de flujo luminoso                  | -10% / +10%                       |
| Datos de producto                             |                                   |
| Código de gama de producto                    | RS350B                            |

## Datos técnicos de la luz (1/2)

| Order Code | Full Product Name                | Temperatura de color  | Índice de reproducción cromática (IRC) | Eficacia lumínica | Flujo luminoso |
|------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|
|            |                                  | correlacionada (nom.) | reproducción cromática (IRC)           | (nominal) (nom.)  | (nom.)         |
| 58798400   | RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK      | 2700 K                | >80                                    | 129 lm/W          | 2.900 lm       |
| 58805900   | RS350B 39S/830 WIA-E WB BK       | 3000 K                | >80                                    | 129 lm/W          | 4.000 lm       |
| 58807300   | RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK     | 3000 K                | >90                                    | 126 lm/W          | 3.900 lm       |
| 58802800   | RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH     | 5000 K                | >90                                    | 85 lm/W           | 2.800 lm       |
| 58804200   | RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH   | 2200 K                | >80                                    | 89 lm/W           | 2.700 lm       |
| 58799100   | RS350B 27S/830 PSU-E WB WH       | 3000 K                | >80                                    | 133 lm/W          | 3.000 lm       |
| 58800400   | RS350B 27S/840 PSU-E WB WH       | 4000 K                | >80                                    | 138 lm/W          | 3.100 lm       |
| 58801100   | RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH     | 2700 K                | >80                                    | 121 lm/W          | 2.900 lm       |
| 58803500   | RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH  | 3000 K                | >90                                    | 113 lm/W          | 2.700 lm       |
| 58806600   | RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | 3000 K                | >90                                    | 126 lm/W          | 3.900 lm       |

## Datos técnicos de la luz (2/2)

GreenSpace Accent Fixed Gen2

| Order Code | Full Product Name              | Tipo de óptica |
|------------|--------------------------------|----------------|
| 58798400   | RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK    | Haz muy ancho  |
| 58805900   | RS350B 39S/830 WIA-E WB BK     | Haz ancho      |
| 58807300   | RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK   | Haz ancho      |
| 58802800   | RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH   | Haz medio      |
| 58804200   | RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH | Haz medio      |

| Order Code | Full Product Name                | Tipo de óptica |
|------------|----------------------------------|----------------|
| 58799100   | RS350B 27S/830 PSU-E WB WH       | Haz ancho      |
| 58800400   | RS350B 27S/840 PSU-E WB WH       | Haz ancho      |
| 58801100   | RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH     | Haz medio      |
| 58803500   | RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH  | Haz ancho      |
| 58806600   | RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Haz ancho      |

Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name              | Consumo de energía |
|------------|--------------------------------|--------------------|
| 58798400   | RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK    | 22,5 W             |
| 58805900   | RS350B 39S/830 WIA-E WB BK     | 31 W               |
| 58807300   | RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK   | 31 W               |
| 58802800   | RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH   | 33 W               |
| 58804200   | RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH | 30,5 W             |

| Order Code | Full Product Name                | Consumo de energía |
|------------|----------------------------------|--------------------|
| 58799100   | RS350B 27S/830 PSU-E WB WH       | 22,5 W             |
| 58800400   | RS350B 27S/840 PSU-E WB WH       | 22,5 W             |
| 58801100   | RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH     | 24 W               |
| 58803500   | RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH  | 24 W               |
| 58806600   | RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | 31 W               |

Controles y regulación

| Order Code | Full Product Name              | Regulable | Nivel máximo de atenuación |
|------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| 58798400   | RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK    | No        | No aplicable               |
| 58805900   | RS350B 39S/830 WIA-E WB BK     | Sí        | 10%                        |
| 58807300   | RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK   | Sí        | 10%                        |
| 58802800   | RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH   | Sí        | 10%                        |
| 58804200   | RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH | Sí        | 10%                        |

| Order Code | Full Product Name                | Regulable | Nivel máximo de atenuación |
|------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|
| 58799100   | RS350B 27S/830 PSU-E WB WH       | No        | No aplicable               |
| 58800400   | RS350B 27S/840 PSU-E WB WH       | No        | No aplicable               |
| 58801100   | RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH     | Sí        | 10%                        |
| 58803500   | RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH  | Sí        | 10%                        |
| 58806600   | RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Sí        | 1%                         |

Mecánicos y de carcasa

| Order Code | Full Product Name              | Color de la carcasa |
|------------|--------------------------------|---------------------|
| 58798400   | RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK    | Negro               |
| 58805900   | RS350B 39S/830 WIA-E WB BK     | Negro               |
| 58807300   | RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK   | Negro               |
| 58802800   | RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH   | Blanco              |
| 58804200   | RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH | Blanco              |


| Order Code | Full Product Name                | Color de la carcasa |
|------------|----------------------------------|---------------------|
| 58799100   | RS350B 27S/830 PSU-E WB WH       | Blanco              |
| 58800400   | RS350B 27S/840 PSU-E WB WH       | Blanco              |
| 58801100   | RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH     | Blanco              |
| 58803500   | RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH  | Blanco              |
| 58806600   | RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Blanco              |

Rendimiento inicial (conforme con IEC)


| Order Code | Full Product Name              | Cromaticidad inicial   |
|------------|--------------------------------|------------------------|
| 58798400   | RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK    | (0.458, 0.410) SDCM <2 |
| 58805900   | RS350B 39S/830 WIA-E WB BK     | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| 58807300   | RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK   | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 58802800   | RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH   | (0.343, 0.331) SDCM <3 |
| 58804200   | RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH | (0.478, 0.382) SDCM <2 |

| Order Code | Full Product Name                | Cromaticidad inicial   |
|------------|----------------------------------|------------------------|
| 58799100   | RS350B 27S/830 PSU-E WB WH       | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| 58800400   | RS350B 27S/840 PSU-E WB WH       | (0.382, 0.380) SDCM <2 |
| 58801100   | RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH     | (0.458, 0.410) SDCM <2 |
| 58803500   | RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH  | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 58806600   | RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | (0.422, 0.386) SDCM <2 |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102745




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102740




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102748




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102741




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102744




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102746



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102743




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102749



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102742

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS350BI -  
910505102747

