



Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2: een te repareren, op te waarderen en uittrekbare accent downlight voor winkels

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Met GreenSpace Accent Elbow Gen2 kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energie-efficiëntie van de PerfectAccent-optieken, in een betaalbare en duurzame accent downlight. Het onderhoud en de upgrades van de driver, LED en optieken is eenvoudig en kan worden uitgevoerd met standaard gereedschap. Daarom is GreenSpace Accent Elbow Gen2 geschikt voor een circulaire verlichtingsinstallatie. Door de uittrekbare en roteerbare spot kan het licht precies op de juiste plek worden gericht. Naast de dimopties zijn er meerdere systeemintegratieopties verkrijgbaar, zowel bedraad als draadloos. LED-lichtrecepten voor vers voedsel zijn verkrijgbaar voor een langere houdbaarheid, een betere visuele presentatie van het voedsel, het verminderen van voedselverspilling en meer verkopen. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over de recepten PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Voordelen

- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met eenvoudig onderhoud en upgrades
- Het neutrale, strakke productontwerp zorgt voor een naadloze en onopvallende integratie met het plafond
- Flexibele mogelijkheden doordat het licht in allerlei richtingen kan worden gericht

Kenmerken

- Te repareren en op te waarden met standaard gereedschap
- Voorzien van geavanceerde PerfectAccent reflectoroptieken
- Verlaagde CO₂-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)

Toepassing

- Supermarkten en hypermarkten
- Grote winkelketens
- Winkelcentra

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas.
- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen.


Versions



RS352B GreenSpace Accent Elbow Black

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Maatschets



Productgegevens

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable

RS352B GreenSpace Accent Elbow Black



RS352B GreenSpace Accent Elbow White



GreenSpace Accent Elbow Gen2

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	2 units
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek lichtbron	120 graden
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Explosiegevaarklasse	-
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Nee
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	-10% / +10%
Productgegevens	
Code productfamilie	RS352B

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	138 lm/W	3.100 lm
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	2700 K	>80	121 lm/W	2.900 lm
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	5000 K	>90	85 lm/W	2.800 lm
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	3000 K	>90	113 lm/W	2.700 lm
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	2200 K	>80	89 lm/W	2.700 lm
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	126 lm/W	3.900 lm
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	129 lm/W	2.900 lm
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	126 lm/W	3.900 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Optiektype
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Brede bundel	8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Middelbrede bundel
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Brede bundel	8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Brede bundel
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Middelbrede bundel	8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Zeer brede bundel
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Middelbrede bundel	8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Brede bundel
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Brede bundel	8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W	8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	24 W
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	22,5 W	8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	33 W

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	24 W
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	30,5 W
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	31 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	22,5 W
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	31 W
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	31 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Ja	10%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nee	Niet van toepassing
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Wit
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Wit
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Wit
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Wit
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Wit


Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Wit
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Wit
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Zwart
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Zwart
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Zwart

Initiële prestaties (conform IEC)


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	(0.478, 0.382) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102766




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102762




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102763


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102767




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102761




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102760




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102768



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102765



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102769



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102764

GreenSpace Accent Elbow Gen2

