



Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2: um downlight de acentuação reparável, atualizável e extraível para o retalho

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Com GreenSpace Accent Elbow Gen2, os retalhistas e os operadores de edifícios podem desfrutar da qualidade superior da luz e da eficiência energética líder de mercado da ótica PerfectAccent num downlight de acentuação económico e sustentável. A manutenção e atualizações do driver, LED e ótica são fáceis e requerem apenas ferramentas padrão. Por este motivo, o GreenSpace Accent Elbow Gen2 pode suportar uma instalação de iluminação circular. O foco extraível e giratório da luminária garante que a luz possa ser direcionada para onde for necessário. Além das opções de regulação, estão disponíveis diversas opções de integração de sistemas, incluindo com e sem fios. Receitas de iluminação LED para alimentos frescos estão disponíveis para prolongar a vida útil, melhor representação visual dos alimentos, redução do desperdício de alimentos e aumento das vendas. Veja as páginas do nosso catálogo de Moda e Alimentação para saber mais sobre as nossas receitas PremiumWhite, PremiumColor, Talho, Rosé, Frost e Champagne.

Benefícios

- Mais brilho e maior conforto ocular para o cliente graças à ótica PerfectAccent
- Prolongue a vida útil do produto com fácil manutenção e atualizações
- O design neutro e limpo do produto ajuda a combinar com o teto
- Flexível na loja devido à ampla liberdade de direcionamento

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Características

- Pode ser reparado e atualizado com as ferramentas padrão
- Equipado com ótica de refletor PerfectAccent de ponta
- Pegada de carbono reduzida devido à alta eficácia
- Disponível com receitas de iluminação LED para alimentos frescos e tonalidades de LED
- Opções de conectividade com fios (DALI) e sem fios
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó)


Aplicação

- Supermercados e hipermercados
- Grande Retail
- Centros comerciais

Avisos e Segurança

- Todos os dados fotométricos são calculados sem vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao usar vidro frontal.
- A limpeza da ótica deve ser feita apenas com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor. Para áreas de preparação de alimentos e áreas com alto índice de poeira, aconselhamos fortemente a utilização do vidro frontal opcional, pois pode ser limpo com pano de microfibra seco.
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer.
- O produto tem de ser instalado fora do alcance da mão. A manipulação do produto quente só é possível com luva isolada.

Desenho dimensional



Detalhes do produto

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable

RS352B GreenSpace Accent Elbow Black



GreenSpace Accent Elbow Gen2

Detalhes do produto

RS352B GreenSpace Accent Elbow
White



Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Número de unidades de equipamento	2 unidades
Service tag	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Características mecânicas e compartimento	
Classe de perigo de explosão	-
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Funcionamento de emergência	
Central de emergência	Não
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	0,9
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%
Dados do produto	
Código da família de produtos	RS352B

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de		
			Restituição Cromática (IRC)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	138 lm/W	3.100 lm
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	2700 K	>80	121 lm/W	2.900 lm
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	5000 K	>90	85 lm/W	2.800 lm
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	3000 K	>90	113 lm/W	2.700 lm
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	2200 K	>80	89 lm/W	2.700 lm
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	126 lm/W	3.900 lm
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	129 lm/W	2.900 lm
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	126 lm/W	3.900 lm

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Feixe largo
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Feixe largo
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Feixe médio
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Feixe médio
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Feixe largo

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Feixe médio
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Feixe largo
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Feixe muito largo
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Feixe largo
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Feixe largo

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	22,5 W
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	24 W
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	33 W
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	24 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	30,5 W
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	31 W
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	22,5 W
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	31 W
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	31 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Sim	10%
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Sim	10%
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Sim	10%

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Sim	10%
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Sim	1%
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Não	Não aplicável
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Sim	10%
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Sim	10%

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Branco
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Branco
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Branco
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Branco
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Branco


Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Branco
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Branco
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Preto
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Preto
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Preto

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102766




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102762




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102763




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102767




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102761




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102760



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102768




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102765



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102769

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS352BI -
910505102764

