



Focos potentes discretos con énfasis en la sostenibilidad

LuxSpace Accent Compact Elbow

Gracias a la familia LuxSpace Accent Compact Elbow, los minoristas y los operadores de edificios pueden disfrutar de una calidad de luz superior y de la eficiencia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent con un diseño de producto refinado y neutro. Potente y discreto, LuxSpace Accent combina un elevado flujo luminoso en un formato compacto. Sus reducidas dimensiones simplifican la integración del diseño y la instalación. El mantenimiento y las actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los focos LuxSpace Accent Compact Elbow cuentan con la certificación de Iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de integración y regulación de sistemas, tanto cableadas como inalámbricas. LuxSpace Accent Compact Elbow permite la rotación del cabezal del foco y se puede inclinar hacia fuera del techo para una máxima flexibilidad de orientación. Hay disponibles recetas de iluminación mediante LED para prolongar la vida útil y mejorar la presentación visual de los alimentos, reduciendo el desperdicio y aumentando las ventas. Consulta las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Beneficios

- Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a la óptica PerfectAccent
- La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo energético
- Certificado como iluminación circular con reflectores PerfectAccent de alta eficacia
- Mantenimiento y actualizaciones fáciles con el acceso sin herramientas al driver y a la óptica
- El diseño limpio y refinado del producto ayuda a que los focos se integren en los techos

LuxSpace Accent Compact Elbow

Características

- RS772B ofrece un elevado flujo máximo (4900 lm) en una carcasa muy compacta con dimensiones de construcción limitadas
- Disponible con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
- Cristal frontal opcional (recomendado en entornos con polvo)
- Se puede girar completamente y se puede inclinar hacia fuera del techo para tener un gran control de la luz
- Disponible con recetas de iluminación mediante LED y tonalidades de LED para alimentos frescos
- Opciones de conectividad cableada (DALI) e inalámbrica
- Ofrece el nuevo haz rectangular para iluminar rótulos y pancartas en las paredes

Aplicaciones

- Tiendas 24 horas
- Supermercados e hipermercados
- Zonas de oficinas y hostelería

Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional; el flujo se debe reducir un 3,5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debería realizarse con aire a presión; está prohibido tocar el LED o el reflector; para zonas de preparación de alimentos y zonas con altos niveles de polvo se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si se utilizan guantes aislantes

Versions





RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black

Plano de dimensiones



LuxSpace Accent Compact Elbow

Detalles del producto



RS772B LuxSpace Accent Compact Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1: Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact Elbow

Información general

Driver incluido	Sí
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí

Datos técnicos de la luz

Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
---------------------------------	-------

Operativos y eléctricos

Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No

Mecánicos y de carcasa

Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,5

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Datos de producto

Código de gama de producto	RS772B
----------------------------	--------

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.950 lm
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.000 lm
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	114 lm/W	2.700 lm
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.600 lm
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.950 lm
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2.850 lm
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4.850 lm
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5.250 lm
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

LuxSpace Accent Compact Elbow

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Haz ancho
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Haz ancho
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Haz estrecho
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Haz ancho
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Haz medio
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Haz medio
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Haz ancho
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Haz muy ancho
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Haz ancho
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Reflector oval metálico de alta reflectancia: haz de luz horizontal
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	No	No aplicable
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	No	No aplicable
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	No	No aplicable
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	No	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	No	No aplicable
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sí	1%
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Sí	No aplicable
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	No	No aplicable
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	No	No aplicable

LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	No	No aplicable
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	No	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	No	No aplicable
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	No	No aplicable

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Plata
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Negro
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Blanco
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanco
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Blanco
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Blanco
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Blanco
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanco
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Blanco
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanco
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanco
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanco
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanco
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Blanco
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Blanco
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Blanco
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanco
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Blanco
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Blanco
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Blanco
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Blanco
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Blanco
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanco


Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2


Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2

LuxSpace Accent Compact Elbow


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101616




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101612




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101609




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101610




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101603



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101611




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101619




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101618

LuxSpace Accent Compact Elbow


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101620




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101599




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101613




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101608




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101617




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101606




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101607

LuxSpace Accent Compact Elbow


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101605




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101567




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101598



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101595



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101604



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101597

