



Focos potentes e discretos com ênfase na sustentabilidade

LuxSpace Accent Compact Elbow

Com a família LuxSpace Accent Performance Compact, os comerciantes e os responsáveis de edifícios podem desfrutar de uma qualidade de luz superior e da eficiência energética líder no mercado da ótica PerfectAccent com um design de produto refinado e neutro. Potente e discreto, o foco LuxSpace Accent combina um elevado fluxo luminoso num formato compacto. O design e a instalação são fáceis graças às suas reduzidas dimensões. A manutenção e as atualizações da ótica são rápidas e não requerem ferramentas. Além disso, os focos LuxSpace Performance Compact estão certificados como produtos de iluminação circular e oferecem várias opções de regulação e integração do sistema, incluindo com e sem fios. A gama LuxSpace Accent Performance Compact permite a rotação das cabeças do foco e a inclinação para fora do teto para máxima flexibilidade de direcionamento. Estão disponíveis receitas de iluminação LED para alimentos frescos, para prolongar a vida útil e melhorar a apresentação visual dos alimentos, reduzindo o desperdício e aumentando as vendas. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

Benefícios

- Mais brilho e maior conforto ocular para o cliente graças à ótica PerfectAccent
- A melhor eficácia da sua classe para reduzir a pegada de carbono e poupar no consumo de energia
- Certificada como iluminação circular com refletores PerfectAccent de elevada eficácia
- Manutenção e atualizações fáceis com acesso sem ferramentas ao controlador e à ótica
- O design limpo e refinado do produto contribui para a integração dos focos nos tetos

LuxSpace Accent Compact Elbow

Características

- O RS772B oferece um elevado fluxo máximo (4900 lm) num corpo muito compacto com dimensões de construção reduzidas
- Disponível com refletores PerfectAccent de alta eficácia
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó)
- Pode ser completamente rodado e inclinado para fora do teto para um bom controlo da luz
- Disponível com receitas de iluminação LED para alimentos frescos e tonalidades de LED
- Opções de conectividade com fios (DALI) e sem fios
- Oferece o novo feixe retangular para iluminar marcas nominativas e faixas nas paredes

Aplicação

- Lojas de conveniência
- Supermercados e hipermercados
- Áreas de escritório e hotelaria

Avisos e Segurança

- Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro frontal.
- A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibra (seco).
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Versions





RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black

Desenho dimensional



LuxSpace Accent Compact Elbow

Detalhes do produto



RS772B LuxSpace Accent Compact Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1: Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact Elbow

Informações gerais

Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
---------------------------------	-------

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não

Características mecânicas e compartimento

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20

Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s

Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,5

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Dados do produto

Código da família de produtos	RS772B
-------------------------------	--------

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de		
			Restituição Cromática (IRC)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.950 lm
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.000 lm
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	114 lm/W	2.700 lm
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
97915700	RS772B 27S/830 DIA- VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.600 lm
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.950 lm
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU- E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2.850 lm
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4.850 lm
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5.250 lm
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

LuxSpace Accent Compact Elbow

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Feixe largo
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Feixe largo
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Feixe estreito
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Feixe largo
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Feixe médio
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Feixe médio
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Feixe largo
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Feixe muito largo
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Feixe largo
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Refletor metálico de alta refletância, oval – Feixe horizontal
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Não	Não aplicável
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Não	Não aplicável
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Não	Não aplicável
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Não	Não aplicável
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sim	1%

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Sim	Não aplicável
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável

LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Não	Não aplicável
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Não	Não aplicável
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Prata
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Preto
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Branco
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Branco
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Branco
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Branco
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Branco
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Branco
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Branco
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Branco
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Branco
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Branco
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Branco
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Branco
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Branco
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Branco
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Branco
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Branco
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Branco
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Branco
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Branco
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Branco
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Branco


Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2

LuxSpace Accent Compact Elbow


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101616




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101612




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101609




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101610




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101603



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101611




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101619




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101618

LuxSpace Accent Compact Elbow


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101601




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101620




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101599




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101613




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101608




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101614



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101617




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101606




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101607

LuxSpace Accent Compact Elbow


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101605




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101567




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101598



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101595



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101604



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101597

