



Focos potentes e discretos com ênfase na sustentabilidade

LuxSpace Accent Performance ajustável

Com a família LuxSpace Accent Performance Adjustable, os comerciantes e os responsáveis de edifícios podem desfrutar de uma qualidade de luz superior e da eficiência energética líder no mercado da ótica PerfectAccent com um design de produto refinado e neutro. Potente e discreto, o foco LuxSpace Accent combina um elevado fluxo luminoso num formato compacto. O design e a instalação são fáceis graças às suas reduzidas dimensões. A manutenção e as atualizações da ótica são rápidas e não requerem ferramentas. Além disso, os focos LuxSpace Accent Performance Adjustable estão certificados como produtos de iluminação circular e oferecem várias opções de regulação e integração do sistema, incluindo com e sem fios. A gama LuxSpace Accent Performance Adjustable permite a rotação das cabeças do foco e a inclinação bidirecional para máxima flexibilidade de direcionamento. Estão disponíveis receitas de iluminação LED para alimentos frescos, para prolongar a vida útil e melhorar a apresentação visual dos alimentos, reduzindo o desperdício e aumentando as vendas. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

Benefícios

- Mais brilho e maior conforto ocular para o cliente graças à ótica PerfectAccent
- A melhor eficácia da sua classe para reduzir a pegada de carbono e poupar no consumo de energia
- Certificada como iluminação circular com refletores PerfectAccent de elevada eficácia
- Manutenção e atualizações fáceis com acesso sem ferramentas ao controlador e à ótica
- O design limpo e refinado do produto contribui para a integração dos focos nos tetos

LuxSpace Accent Performance ajustável

Características

- O RS781B oferece um elevado fluxo máximo (6000 lm) num corpo muito compacto com dimensões de construção reduzidas
- Disponível com refletores PerfectAccent de alta eficácia
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó)
- Inclinação bidirecional para um ótimo controlo da luz
- Disponível com receitas de iluminação LED para alimentos frescos e tonalidades de LED
- Disponíveis opções de conectividade sem e com fios (DALI)

Aplicação

- Lojas de conveniência
- Supermercados e hipermercados
- Áreas de escritório e hotelaria

Avisos e Segurança

- Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro frontal.
- A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibra (seco).
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Versions





RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Black



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Silver

Desenho dimensional



LuxSpace Accent Performance ajustável

Detalhes do produto



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1: Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



RS781B LuxSpace Accent Performance Adjustable Back View



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector

LuxSpace Accent Performance ajustável

Detalhes do produto



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Características mecânicas e compartimento	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,5
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Dados do produto	
Código da família de produtos	RS781B

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de		
			Restituição Cromática (IRC)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3.850 lm
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4.000 lm
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3.750 lm
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	120 lm/W	4.700 lm
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4.750 lm
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	2700 K	>80	123 lm/W	6.100 lm
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	3000 K	>80	126 lm/W	6.300 lm
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica	Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Feixe estreito	97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Feixe médio	97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus	97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Feixe médio			
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Feixe largo			

LuxSpace Accent Performance ajustável

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Feixe largo
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Feixe largo
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Feixe largo
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Feixe largo

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Feixe largo
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Feixe muito largo

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	39 W
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	50 W
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	50 W
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Não	Não aplicável
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Não	Não aplicável
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sim	1%
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Sim	Não aplicável
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Não	Não aplicável
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Não	Não aplicável
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Não	Não aplicável
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Não	Não aplicável

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Branco
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Branco
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Branco
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Branco
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Branco
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Branco
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Branco
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Branco
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Branco
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Branco
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Branco
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Branco
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Branco
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Branco
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Preto
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Prata

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3

LuxSpace Accent Performance ajustável


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101638




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101637




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101622




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101621




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101623




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101632



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101634




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101630




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101625


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101568




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101635




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101633




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101629




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101628



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101624



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101626



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101636

LuxSpace Accent Performance ajustável

