



Perfeita em flexibilidade e rendimento no segmento de retalho

StyliD Evo

Com a gama StyliD Evo, os revendedores podem desfrutar de qualidade de luz superior e eficiência energética líder no mercado das óticas PerfectAccent numa série de projetores flexíveis e preparados para o futuro. Os projetores StyliD Evo são fáceis de reconfigurar com atualizações de ótica rápidas e fáceis que não exigem ferramentas. Também facilitam as frequentes mudanças nas disposições das lojas, já que os projetores StyliD Evo podem ser facilmente reposicionados na calha ou numa estrutura Maxos fusion. Com uma vasta gama de aplicações de iluminação, desde intensidades de luz mais baixas em formatos de loja de conveniência até instalações em tetos altos, onde é necessária uma emissão luminosa muito alta, o StyliD oferece continuidade para todos os conceitos de loja de retalho. O StyliD Evo pode ser montado numa calha 3C ou DALI (ST770T, ST780T), em estruturas Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) ou no teto com uma versão semiencastrada (ST770B). Todos os projetores StyliD Evo com refletores PerfectAccent estão certificados como produtos de iluminação circular e oferecem múltiplas opções de regulação e integração do sistema, incluindo com e sem fios. Para prolongar a vida útil e melhorar a apresentação visual dos alimentos, reduzindo o desperdício e aumentando as vendas, estão disponíveis receitas de iluminação LED para alimentos frescos. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

Benefícios

- Atraia clientes com mais brilho e um conforto visual superior
- Fácil de reposicionar e atualizar para atualizações frequentes da loja
- A melhor eficácia da sua classe para reduzir a pegada de carbono e poupar no consumo de energia
- Certificada como iluminação circular com refletores PerfectAccent de elevada eficácia

Características

- Substituição ótica fácil ou atualizações que não exigem ferramentas
- Disponível com refletores PerfectAccent de alta eficácia
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó)
- Emissão de até 6000 lm para alturas de instalação elevadas
- Disponível com receitas de iluminação LED para alimentos frescos e tonalidades de LED
- Opções de conectividade com fios (DALI) e sem fios
- O feixe oval de alta intensidade permite um maior espaçamento da luminária ao iluminar balcões de alimentos frescos ou rótulos na parede

Aplicação

- Lojas de conveniência
- Supermercados e hipermercados
- Formatos de grandes revendedores

Avisos e Segurança

- Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro frontal.
- A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibra (seco).
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Versions



ST771T StyliD Evo Driver-in-track -
black



StyliD Evo Compact HR

Versions

StyliD Evo Compact HR for maxos fusion



StyliD Evo Compact ST770T black, track version







ST771T StyliD Evo Driver-in-track - Silver









StyliD Evo Performance HR for maxos fusion



Desenho dimensional



Desenho dimensional



Detalhes do produto




Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view

Detalhes do produto



StyliD Evo Compact ST770X
Mounting interface



StyliD Evo Compact HR




Aiming indication, with marking for
Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side
view



StyliD Evo ST770B semi recessed
installation rim



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact in white, full
rotation flexibility

Detalhes do produto



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR white

StyliD Evo

Detalhes do produto

StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility



Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Características mecânicas e compartimento	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Fonte de luz substituível
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Não
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Não
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Não
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Não
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Não
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Não
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Não
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Não
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Não
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Não
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Não
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Não
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Não
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Não
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Não
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Não
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Não
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Não
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Não
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Não
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Não
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Não
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Não
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Não
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Não
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Não
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Não
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Não
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Não
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Não
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Não
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Não
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Não
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Não
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Não
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Não
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Não
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Não
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Não
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Não
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Não
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Não
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Não
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Não
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Não

Order Code	Full Product Name	Fonte de luz substituível
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Não
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Não
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Não
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Não
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Não
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Não
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Não
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Não
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Não
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Não
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Não
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Não
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Não
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Não
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Não

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

		Temperatura de cor	Índice de Restituição Cromática	Eficácia luminosa (nominal)	Fluxo			Temperatura de cor	Índice de Restituição Cromática	Eficácia luminosa (nominal)	Fluxo
Order Code	Full Product Name	cor correlacionada (Nom.)	(IRC)	(Nom.)	Luminoso	Order Code	Full Product Name	cor correlacionada (Nom.)	(IRC)	(Nom.)	Luminoso
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	1.800 lm	97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	2.850 lm
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm	97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm	97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.700 lm	97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm	97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm	58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	74 lm/W	2.600 lm	58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	5000 K	>90	93 lm/W	3.000 lm	58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	119 lm/W	2.750 lm	97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	1.800 lm

Full Product		Temperatura de cor	Índice de Restituição Cromática	Eficácia luminosa (nominal)	Fluxo Luminoso
Order Code	Name	(Nom.)	(IRC)	(Nom.)	
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	74 lm/W	2.600 lm
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	93 lm/W	3.000 lm
97735100	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
58792200	ST771T 39S/ PW930 WIA WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
58795300	ST771T 39S/ PW930 DIA WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	111 lm/W	3.700 lm

Full Product		Temperatura de cor	Índice de Restituição Cromática	Eficácia luminosa (nominal)	Fluxo Luminoso
Order Code	Name	(Nom.)	(IRC)	(Nom.)	
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	>80	112 lm/W	3.700 lm
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	122 lm/W	6.100 lm
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	129 lm/W	6.400 lm
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	119 lm/W	1.700 lm
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	1.800 lm
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	131 lm/W	1.900 lm
97676700	ST770S 27S/827 DIA- VLC WB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97677400	ST770S 27S/830 DIA- VLC MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97678100	ST770S 27S/840 DIA- VLC VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97686600	ST770S 39S/ PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97697200	ST770T 27S/830 DIA- VLC HOVL-H WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.650 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor	Índice de Restituição Cromática	Eficácia luminosa (nominal)	Fluxo Luminoso
		correlacionada (Nom.)	(IRC)	(Nom.)	
97706100	ST770T 27S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	>90	137 lm/W	2.600 lm
97719100	ST770T 49S/830 DIA- VLC HOVL-V WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97692700	ST770S 49S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	>90	126 lm/W	4.900 lm
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm
97740500	ST780S 49S/827 DIA- VLC WB FG WH	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm
97741200	ST780S 49S/830 DIA- VLC MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
97742900	ST780S 49S/840 DIA- VLC VWB FG WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Feixe estreito
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Feixe muito largo
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Feixe médio

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor	Índice de Restituição Cromática	Eficácia luminosa (nominal)	Fluxo Luminoso
		correlacionada (Nom.)	(IRC)	(Nom.)	
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97717700	ST770T 39S/ PW930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
58793900	ST771T 39S/ PW930 WIA WB SI	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
58796000	ST771T 39S/ PW930 DIA WB SI	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97743600	ST780S 49S/930 DIA- VLC HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm
97744300	ST780S 49S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Feixe largo
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Feixe muito largo
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Feixe largo
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Feixe largo
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Feixe largo
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Feixe médio
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Feixe estreito
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Feixe largo
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Feixe médio
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Feixe muito largo

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Feixe horizontal oval
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Feixe médio
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Feixe médio
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Feixe médio
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Feixe médio
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Feixe médio
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Feixe horizontal oval
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Feixe largo
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Feixe largo
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Feixe largo
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Feixe estreito
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Feixe estreito
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Feixe estreito
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Feixe estreito
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Feixe largo
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Feixe médio
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Feixe muito largo
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Feixe médio
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Feixe médio
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Feixe largo
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Feixe médio
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Feixe muito largo
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Feixe largo
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Feixe médio
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Feixe muito largo
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Feixe muito largo
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Refletor metálico de alta refletância, oval – Feixe horizontal

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Refletor metálico de alta refletância, oval – Feixe vertical
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Feixe estreito
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Feixe largo
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Feixe médio
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Feixe muito largo
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Feixe estreito
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Feixe largo
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Feixe médio
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Feixe muito largo
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Feixe largo
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Feixe médio
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Feixe médio
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Feixe médio
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Feixe largo
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Feixe largo
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Feixe largo
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	14,4 W	Não
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Classe de segurança II	20,5 W	Não
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	23,5 W	Não
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de segurança II	23,5 W	Não
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	23 W	Não
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	23,5 W	Não
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	35 W	Não
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	32,5 W	Não

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	23 W	Não
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	23,5 W	Não
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	29 W	Não
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Classe de segurança II	31,5 W	Não
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	31,5 W	Não
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de segurança II	29,5 W	Não
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Classe de segurança II	23,5 W	Não aplicável
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Classe de segurança II	31 W	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Classe de segurança II	31 W	Não aplicável
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Classe de segurança I	14,4 W	Não
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Classe de segurança I	20,5 W	Não
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Classe de segurança I	23,5 W	Não
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Classe de segurança I	23,5 W	Não
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Classe de segurança I	23,5 W	Não
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Classe de segurança I	23 W	Não
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Classe de segurança I	23,5 W	Não
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Classe de segurança I	35 W	Não
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Classe de segurança I	32,5 W	Não
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Classe de segurança I	29 W	Não
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Classe de segurança I	31,5 W	Não
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Classe de segurança I	31 W	Não
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Classe de segurança II	23,5 W	Não aplicável
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Classe de segurança II	31 W	Não aplicável
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Classe de segurança II	31 W	Não aplicável
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de segurança II	33 W	Não
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Classe de segurança II	33 W	Não
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Classe de segurança II	33 W	Não
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Classe de segurança II	31 W	Não
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Classe de segurança II	38,5 W	Não
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	38,5 W	Não
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Classe de segurança II	38,5 W	Não
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	50 W	Não

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	50 W	Não
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Classe de segurança II	14,4 W	Não
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	14,4 W	Não
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Classe de segurança II	14,4 W	Não
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de segurança II	23,5 W	Não
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de segurança II	23,5 W	Não
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de segurança II	23,5 W	Não
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Classe de segurança II	31 W	Não
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Classe de segurança II	19 W	Não
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de segurança II	18,8 W	Não
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Classe de segurança II	38,5 W	Não
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de segurança II	39 W	Não
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de segurança II	33 W	Não
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de segurança II	38,5 W	Não
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de segurança II	38,5 W	Não
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de segurança II	38,5 W	Não
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Classe de segurança II	20,5 W	Não
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Classe de segurança II	23,5 W	Não
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	23,5 W	Não
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Classe de segurança II	23,5 W	Não
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Classe de segurança II	31,5 W	Não
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	31,5 W	Não
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	29,5 W	Não
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Classe de segurança II	31 W	Não

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Classe de segurança II	23,5 W	Não aplicável
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Classe de segurança II	31 W	Não aplicável
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Classe de segurança II	31 W	Não aplicável

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Controlo incorporado	Nível de regulação máximo
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Não	-	Não aplicável
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Não	-	Não aplicável
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Não	-	Não aplicável
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Não	-	-
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Sim	-	-
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Sim	-	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Sim	-	1%

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Classe de segurança II	39 W	Não
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de segurança II	39 W	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável	Controlo incorporado	Nível de regulação máximo
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Sim	-	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Sim	-	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Sim	-	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Sim	-	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Sim	-	1%
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Não	-	-
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Sim	-	-
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Sim	-	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Não	-	Não aplicável
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Não	-	Não aplicável
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Não	-	Não aplicável
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Sim	-	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Não	-	Não aplicável
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sim	-	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Sim	-	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sim	-	1%
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Não	-	Não aplicável
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Não	-	Não aplicável
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Não	-	Não aplicável
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Não	-	Não aplicável
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Não	-	-
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Sim	-	-
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Sim	-	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Branco
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Branco
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Branco
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Branco
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Branco
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Branco
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Branco
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Branco
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Branco
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Branco
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Branco
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Branco
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Branco
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Branco
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Branco
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Branco
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Branco
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Branco
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Branco
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Branco
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Branco
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Branco
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Branco
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Branco
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Branco
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Branco
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Branco
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Preto
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Preto
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Preto
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Branco
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Branco
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Branco
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Branco
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Branco
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Branco
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Branco
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Branco
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Branco
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Branco
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Branco
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Branco
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Branco
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Branco
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Branco
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Branco
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Branco
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Branco
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Branco
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Branco
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Branco
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Branco
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Branco
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Branco
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Branco
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Branco
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Branco
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Branco
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Branco
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Branco
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Preto
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Prata
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Prata
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Prata
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Branco
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Branco

Funcionamento de emergência

Order Code	Full Product Name	Central de emergência
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Não
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Não
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Não
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Central de emergência
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Não
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Não
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Não
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Central de emergência
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Central de emergência
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Não
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Não
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Não
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Valor de cintilação (PstLM)	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico
		– Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	(SVM)
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	1	0,5
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	1	0,5
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	1	0,5
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	1	0,5
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	1	0,5
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	1	0,5
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	1	0,5
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	1	0,5
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	1	0,5
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	1	0,5
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	1	0,5
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	1	0,5
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	1	0,5
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	1	0,5
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-	-
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-	-
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1	0,5
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	1	0,5
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	1	0,5
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	1	0,5

Order Code	Full Product Name	Valor de cintilação (PstLM)	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico
		– Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	(SVM)
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	1	0,5
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	1	0,5
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	1	0,5
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	1	0,5
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	1	0,5
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	1	0,5
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	1	0,5
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	1	0,5
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-	-
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-	-
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	1	0,5
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	1	0,5
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	1	0,5
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	1	0,5
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	1	0,5
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	1	0,5
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	1	0,5
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	1	0,5
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	1	0,5
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1	0,5
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	1	0,5
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	1	0,5
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	1	0,5
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	1	0,5
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1	0,5
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	1	0,5
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	1	0,5

Order Code	Full Product Name	Valor de cintilação (PstLM)	
		– Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1	0,5
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	1	0,5
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1	0,5
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	1	0,5
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	1	0,5
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	1	0,5
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1	0,5
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	1	0,5
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	1	0,5

Order Code	Full Product Name	Valor de cintilação (PstLM)	
		– Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	1	0,5
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	1	0,5
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	1	0,5
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	1	0,5
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	1	0,5
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	1	0,5
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-	-
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-	-
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	1	0,5
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1	0,5

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422,0.386)<2
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2

Dados do produto


Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	ST771T
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	ST771T
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	ST771T
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	ST771T
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	ST771T
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	ST771T
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	ST771T
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	ST771T
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	ST771T
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101405




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101224




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101371




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101410




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101213




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101423



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101232




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101391




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101207


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101426




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101403




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101447




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101395




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101216




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101428



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101413




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101414




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101377


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101418




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101384




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101411




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101437




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101208




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101430



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101212




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101228




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101438


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101381




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101421




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101417




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101425




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101214




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101382



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101221






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101416



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101219




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505101435

Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505101441




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101364



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101215

Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505101427

Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101231




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101223


Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101422

Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101415


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101442




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101218




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101436




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101220




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101379




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101398



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101399




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101429




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101217


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101230




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101229




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101385




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101412




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101434




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101446



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102732




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102731




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102738


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102736




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102735




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102730



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102733



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102737



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102734

