



Lampe :

TUV TL Mini

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Avantages

- Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
- High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection
- Good environmental choice because of lowest amount of mercury

Fonctions

- Emettent un rayonnement UV à ondes courtes avec un pic à 253.7 nm (UV-C) pour une action germicide
- Le verre de la lampe filtre la raie à 185 nm formant de l'ozone
- Un dépôt intérieur protecteur limite la dépréciation de l'émission des UV-C
- Un avertisseur sur la lampe indique l'émission du rayonnement UV-C


Application

- Tuant ou inactivant les bactéries, les virus et autres organismes primitifs
- Désinfection d'air, d'eau et de surface dans les hôpitaux, dans les environnements de recherche bactériologique et pharmaceutique, et pour les industries agro-alimentaires comme les laiteries, les brasseries et les boulangeries
- Désinfection d'eau potable, d'eaux usées, de piscines, de systèmes de climatisation, de chambres froides, de matériel d'emballage etc.
- Utilisées dans de nombreux processus photochimiques


Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320.3 mm
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19.3 mm	556.6 mm	548.9 mm



Product	D	C
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	226.3 mm
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150.1 mm
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226.3 mm
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302.5 mm

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.) 4.4 mg

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
64385899	TUV 16W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
63872427	TUV 4W FAM/10X25BOX	G5

Order Code	Full Product Name	Culot
62364527	TUV 6W FAM/10X25BOX	G5
62368327	TUV 8W FAM/10X25BOX	G5
55965427	TUV 11W FAM/10X25BOX	G5

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
64385899	TUV 16W 4P SE UNP/32	0.4 A	15 W
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	0.35 A	23 W
63872427	TUV 4W FAM/10X25BOX	0.17 A	4.5 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
62364527	TUV 6W FAM/10X25BOX	0.16 A	6 W
62368327	TUV 8W FAM/10X25BOX	0.145 A	7.1 W
55965427	TUV 11W FAM/10X25BOX	0.4 A	11.5 W

