

PHILIPS

Vela de filamento
transparente de 60 W
G16.5 E12 x2

LED

2200-2700K

500 lm

15 000 h

Regulación de intensidad

046677573324



Pruebe las luces LED de blanco cálido regulables

Luz LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es

demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Globo no direccionable
- Toma de corriente: E12
- Acabado de la luz: Transpar.
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Material del foco: Cristal

Dimensiones del producto

- Alto: 8.1 cm
- Ancho: 5 cm

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Índice de producción de color (IRC): 95
- Temperatura de color: 2200-2700 K
- Flujo luminoso nominal: 500 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, WarmGlow

Otras características

- Eficacia: 100 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677573324
- EOC: 573329
- Título del producto: 5G16.5/PE/UD/CL/G/E12WGD 6/2PFT20

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 5 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 8.1 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677573324
- Peso neto: 0.03 kg
- Peso bruto: 0.08 kg
- Alto: 14.6 cm
- Largo: 5.5 cm
- Ancho: 13 cm



Fecha de publicación:
2025-03-06
Versión: 0.76

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com