

PHILIPS

2 focos de filamento
blancos G25 E26 de 40W

LED

2.200-2.700K

350 lm

15.000 h

Regulación de intensidad

046677573355



Pruebe las luces LED de blanco cálido regulables

Luz LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es

demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: G25
- Toma de corriente: E26
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Cristal

Dimensiones del producto

- Alto: 11.9 cm
- Ancho: 8 cm

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 40 °C

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Índice de producción de color (IRC): 95
- Temperatura de color: 2200-2700 K
- Flujo luminoso nominal: 350 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.4 s
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Temperatura de color correlacionada (nominal): 2200, 2700 K
- Flujo luminoso: 350 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 100 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, WarmGlow

Otras características

- Eficacia: 100 lm/W
- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- EAN: 046677573355
- EOC: 573352
- Título del producto:
3.5G25/PER/UD/FR/G/E26/WGD
4/2PF T20

Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 3.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W
- Consumo de energía: 3.5 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 11.9 cm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz
- Frecuencia de línea: 60 Hz
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Tapa-base: E26 | Single Contact
Medium Screw

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677573355
- Peso neto: 0.08 kg
- Peso bruto: 0.17 kg
- Alto: 20.9 cm
- Largo: 9.6 cm
- Ancho: 18.6 cm



Fecha de publicación:
2025-03-06
Versión: 0.79

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com