

PHILIPS

Foco BR40 E26 de
65W

LED

2.200-2.700K

800 lm

15.000 h

Regulación de intensidad

046677576516



Una iluminación correcta crea momentos mágicos

Las luces LED de Philips con un efecto regulable de resplandor cálido permiten atenuar los niveles de luz a los tonos cálidos de las luces tradicionales. De esta manera, se puede alternar entre una iluminación funcional y un ambiente atractivo y acogedor.

Luz más allá de la iluminación

- Con regulador

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Diseñado para la comodidad de tus ojos

Destacados

Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Diseñado para la comodidad de tus ojos



Es fácil comprender cómo una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Ahora, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Blanco
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Material del foco: Plástico

Dimensiones del producto

- Alto: 16.2 cm
- Ancho: 12.5 cm

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Índice de producción de color (IRC): 95
- Temperatura de color: 2200-2700 K
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, WarmGlow

Otras características

- Eficacia: 80 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677576516
- EOC: 576512
- Título del producto: 10BR40/PER/UD/27/P/E26/WG/T20 4/1PF

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 10 W
- Potencia en vatios equivalente: 65 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 16.2 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677576516
- Peso neto: 0.14 kg
- Peso bruto: 0.31 kg
- Alto: 20.9 cm
- Largo: 13 cm
- Ancho: 13 cm



Fecha de publicación:
2025-03-06
Versión: 0.79

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com