

PHILIPS

Filamentpære, klar,
120 W, A67, E27

LED


2700 K

2000 lm

15 000 timer



8718699764357



Varmhvitt lys med topp lyskvalitet

Disse lyskildene har et kjent og kjært design, varer ti ganger lengre og bruker ca. 85 % mindre energi enn tradisjonelle lyspærer, takket være det siste innen energibesparende LED-teknologi.

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard glødepære

Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for generell rombelysning

LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Høydepunkter

Erstatter standard glødepære



Med den vakre formen og de kjente dimensjonene er dette moderne belysning med energisparende standard-LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard glødepærer.

Perfekt for generell belysning



Moderne belysning med Philips standard LED for alle typer belysning. Perfekt for allmenn belysning i rom.

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan belaste øynene. Er den for lys får du gjenskin. Er den for myk får du flimring. Nå kan du skånsomt lyse opp rommet med LED-lamper formet for å være behagelige for øynene og skape den perfekte stemningen i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 12,1 cm
- Bredde: 7 cm

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 2000 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K
- Lysytelse: 2 000 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 153,00 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper

- Effektivitet: 153 lm/W
- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8718699764357
- EL nr: 871869976435700
- Produkttittel: LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.51

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 13 W
- Wattstyrke tilsvarende: 120 W
- Effektforbruk: 13 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): D

Produktets mål og vekt

- Lengde: 12,1 cm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er::
374896
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Flimerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Kan dimmes: Nei
- Sokkelbase: E27

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699764357
- Nettovekt: 0,03 kg
- Bruttovekt: 0,06 kg
- Høyde: 17,7 cm
- Lengde: 7,5 cm
- Bredde: 7,5 cm



Utgivelsesdato:
2025-03-19
Versjon: 0.282

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com